


K80L3THGRYX1PQ


Wskaźniki LED – Wskaźnik ostrzegawczy



Cechy charakterystyczne

- Złącze męskie M12 x 1, 5-pinowe
- Płaski wskaźnik segmentowy
- Podział poziomy
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- Napięcie zasilania 18...30 VDC
- Stopień ochrony IP67

Schemat podłączenia



Dane techniczne


Typ	K80L3THGRYX1PQ
Nr kat.	3079835
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	oświetlenie strefowe
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Zielony, Akcesoria
Cechy koloru 2	Czerwony
Cechy koloru 3	Żółty
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	18...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	90 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 250 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Prostopadłościenny, K80L
Wymiary	107.6 x 80.9 x 41.7 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A , Żółte
Window material	akryl, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącza, M12 x 1, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Klasa ochrony	IP67

Dane techniczne

Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

Akcesoria

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------



Panel montażowy do instalacji na szynie DIN, przeznaczone dla obudów CP80, DX80, K80,Q80, temperatura pracy -20...90°C

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com