


K50BLRA230

Wskaźniki LED – wskaźnik ostrzegawczy




Dane techniczne

Typ	K50BLRA230
Nr kat.	3030153
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	czerwony
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Czerwony, Stałe włączone
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	90...240 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 140 mA
Napięcie zasilania	100...250 V AC
Maks. pobór prądu na kolor	20 mA
Typ wejścia	AC
Typowy czas odpowiedzi	< 0.5 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Element aktywujący, K50BL
Wymiary	Ø 50 x 49 x 49 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Przewody, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	2
Temperatura pracy	-40...+50 °C

Cechy charakterystyczne

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Widok z boku
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30x1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie jednokolorowe: Czerwony (COL 1)
- Kabel, 2 m
- Napięcie robocze 100...250 V AC/90...240 V DC

Schemat podłączenia



Zasada działania


LED posiada stopień ochrony IP67/ IP69k i przeznaczony jest do pracy w aplikacjach wewnątrz i na zewnątrz. Zależnie od podłączenia jeden z dwóch kolorów świeci w sposób stały tak długo, jak podawany jest stan wysoki na wejście PNP.

Dane techniczne

Wilgotność względna	0...90 %
Klasa ochrony	IP67 IP69
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie


Akcesoria

SMB30A 3032723



Uchwyt montażowy,
prostokątny, stal nierdzewna,
dla czujników z gwintem 30mm

SMB30SC 3052521



Uchwyt montażowy, czarny PBT,
dla czujników z gwintem 30 mm,
obrotowy