


K50BCLYA230

Wskaźniki LED – wskaźnik ostrzegawczy




Dane techniczne

Typ	K50BCLYA230
Nr kat.	3030091
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	żółty
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Żółty, Stałe włączone
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 160 mA
Maks. pobór prądu na kolor	25 mA
Typ wejścia	AC
Typowy czas odpowiedzi	< 0.5 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Element aktywujący, K50BL
Wymiary	Ø 50 x 49 x 49 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, przezroczysty
Połączenie elektryczne	Przewody, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	2
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90 %

Cechy charakterystyczne

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Widok z góry i z boku
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30x1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie jednokolorowe: Żółty (COL 1)
- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 12...30 VDC

Schemat podłączenia





Zasada działania

LED posiada stopień ochrony IP67/ IP69k i przeznaczony jest do pracy w aplikacjach wewnątrz i na zewnątrz. Zależnie od podłączenia jeden z dwóch kolorów świeci w sposób stały tak długo, jak podawany jest stan wysoki na wejście PNP.

Dane techniczne

Klasa ochrony	IP67 IP69
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE, cULus w wykazie

Akcesoria

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
	Uchwyt montażowy, prostokątny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm		Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy