


Czujnik fotoelektryczny


Laser Measuring System

LG5B65PU




- Przewód 2 m
- Zakres pomiarowy 45...60 mm
- Ogniskowa 53 mm
- Operating voltage 12...30 VDC
- Analog output 0...10 V
- Indication of signal intensity
- Alarm output
- Slow, medium and fast operation mode adjustable

Schemat podłączenia



Zasada działania

Zasada działania czujnika serii L-GAGE polega na triangulacji optycznej. Światło pochodzące z elementów optycznych kierowane jest bezpośrednio na obiekt. Obiekt odbija światło laserowe z powrotem do odbiornika czujnika, gdzie jest ono kierowane do elementu światłoczułego PSD. Zależnie od odległości do obiektu zmienia się kąt padania światła na element światłoczuły. Korzystając z tej zależności mikroprocesor określa pozycję obiektu i wystawia odpowiedni sygnał na wyjściu.



Funkcja	Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła	czerwony
Długość fali	650 nm
Focal distance	53 mm
Klasa lasera	▲ 2
Repeatability	0.003 mm
Temperatura pracy	-10...+50 °C
Odporność na światło otoczenia	5000 luks

Napięcie zasilania	12...30 V DC
Tętnienie resztkowe	< 10 % U _z
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 100 mA
Prąd bez obciążenia I ₀	≤ 50 mA
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak/ tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	Styk NO, PNP/wyjście analogowe
Napięcie wyjściowe	0...10 V
Rezystancja obciążenia	≥ 2500 Ω
Częstotliwość przełączania	≤ 500 Hz
Opóźnienie załączenia	≤ 1.25 s
Opóźnienie załączenia	≤ 1250 ms
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms

Certyfikaty	CE, cURus
--------------------	-----------

Wykonanie	Prostopadłościenny, LG5
Wymiary	82.3 x 20.2 x 55.3 mm
Materiał obudowy	Metal, Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku, Pomalowane na czarno
Soczewka	tworzywo sztuczne, Acrylic
Połączenie elektryczne	Kabel, PVC
Długość kabla	2 m
Liczba żył przewodu	8
Przekrój przewodu	0.34 mm ²
Stopień ochrony	IP67

Cechy szczególne	Przycisk
Wskaźnik napięcia zasilania	Wejście uczące
Wskaźnik stanu przełączenia	LED, zielony
	LED, Żółty

**Czujnik fotoelektryczny
Laser Measuring System
LG5B65PU****Akcesoria montażowe**

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBLG	3055815	Montagewinkel, Edelstahl 304, für Sensoren der Reihe LG5 und LG10	
SMBLGA	3055906	Montagewinkel, Edelstahl 304, für Sensoren der Reihe LG5 und LG10, mit Verstellerschrauben für präzisere Montage	