


# DW6000-155-7E-H1441

## Linka



### Dane techniczne

|                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Typ                                                   | DW6000-155-7E-H1441                             |
| Nr kat.                                               | 1544549                                         |
| Uwaga dotycząca produktu                              | Zmodyfikowany opis Turck: wcześniej DW...-H1141 |
| Dane ogólne                                           |                                                 |
| Zakres pomiarowy                                      | 6000 mm                                         |
| Błąd liniowości                                       | ≤ 0.1 %                                         |
| Dane elektryczne                                      |                                                 |
| Napięcie zasilania                                    | 12...30 V DC                                    |
| Zabezpieczenie przed zwarciem                         | tak                                             |
| Ochrona przed przerwą w obwodzie/odwrotną polaryzacją | tak                                             |
| Funkcja wyjścia                                       | 4 piny, Wyjście analogowe                       |
| wyjście prądowe                                       | 4...20 mA                                       |
| Dane mechaniczne                                      |                                                 |
| Wykonanie                                             | Narysuj przewód                                 |
| Materiał obudowy                                      | Tytan anodowany aluminium                       |
| min. siła rozciągania                                 | 8.8 N                                           |
| maks. siła rozciągania                                | 12.3 N                                          |
| maks. prędkość rozciągania                            | 10 m/s                                          |
| Maksymalne przyspieszenie przyciągania                | 140 m/s <sup>2</sup>                            |
| materiał żyły                                         | Stal nierdzewna                                 |
| Połączenie elektryczne                                | Złącze, M12 × 1                                 |
| Warunki środowiskowe                                  |                                                 |
| Temperatura pracy                                     | -20...+60 °C                                    |
| Stopień ochrony                                       | IP65                                            |

### Cechy charakterystyczne

- Zasięg detekcji do 6000mm
- złącze M12
- Stopień ochrony: IP65 (enkoder)
- Wyjście analogowe 4...20 mA
- Napięcie zasilania 12...30 VDC

### Schemat podłączenia



|                      |                 |   |                   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|-----------------|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| Sygnal               | +U <sub>B</sub> | - | Wyjście analogowe | - | - | - | - | - | - |
| Konfiguracja 1 pinów |                 | 2 | 3                 | 4 | - | - | - | - | - |

Akcesoria

RDR-1

1544753

Rolka zwrotna dla aluminiowych enkoderów z linką

