


DW10000-135-7E-H1441

Linka




Dane techniczne

Typ	DW10000-135-7E-H1441
Nr kat.	1544555
Uwaga dotycząca produktu	Zmodyfikowany opis Turck: wcześniej DW...-H1141
Dane ogólne	
Zakres pomiarowy	10000 mm
Błąd liniowości	≤ 0.1 %
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Ochrona przed przerwą w obwodzie/odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	4 piny, Wyjście analogowe
wyjście prądowe	4...20 mA
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Narysuj przewód
Materiał obudowy	Tytan anodowany aluminium
min. siła rozciągania	8.7 N
maks. siła rozciągania	16.9 N
maks. prędkość rozciągania	6 m/s
Maksymalne przyspieszenie przyciągania	80 m/s ²
materiał żyły	Stal nierdzewna
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-20...+60 °C
Stopień ochrony	IP65

Cechy charakterystyczne

- Zasięg detekcji do 10000mm
- złącze M12
- Stopień ochrony: IP65 (enkoder)
- Wyjście analogowe 4...20 mA
- Napięcie zasilania 12...30 VDC


Schemat podłączenia



Sygnal	+U _B	-	Wyjście analogowe	-	-	-	-	-	-
Konfiguracja 1 pinów		2	3	4	-	-	-	-	-

Akcesoria

RDR-11544753



Rolka zwrotna dla aluminiumowych enkoderów z linką