


DW250-70-7E-H1441

Linka




Dane techniczne

Typ	DW250-70-7E-H1441
Nr kat.	1544531
Uwaga dotycząca produktu	Zmodyfikowany opis Turck: wcześniej DW...-H1141
Dane ogólne	
Zakres pomiarowy	250 mm
Błąd liniowości	≤ 0.1 %
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Ochrona przed przerwą w obwodzie/odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	4 piny, Wyjście analogowe
wyjście prądowe	4...20 mA
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Narysuj przewód
Materiał obudowy	Tytan anodowany aluminium
min. siła rozciągania	6.8 N
maks. siła rozciągania	7.9 N
maks. prędkość rozciągania	8 m/s
Maksymalne przyspieszenie przyciągania	200 m/s ²
materiał żyły	Stal nierdzewna
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-20...+60 °C
Stopień ochrony	IP65

Cechy charakterystyczne

- Zasięg detekcji do 250 mm
- złącze M12
- Stopień ochrony: IP65 (enkoder)
- Wyjście analogowe 4...20 mA
- Napięcie zasilania 12...30 VDC

Schemat podłączenia




Sygnal	+U _B	-	Wyjście analogowe	-	-	-	-	-	-
Konfiguracja 1 pinów		2	3	4	-	-	-	-	-

Akcesoria

RDR-1

1544753



Rolka zwrotna dla aluminiowych enkoderów z linką