




Bus termination resistor RKE 57-TR2



- Typ: Złącze żeńskie M12 × 1, 5-stykowe
- Do stosowania w aplikacjach CAN (DeviceNet™, CANopen)
- Napięcie nominalne: 10...30 V DC (maks. 7,6 V DC na stykach z rezystorem)
- Wewnętrzny rezystor 120 Ω, 1/2 W
- Stopień ochrony: NEMA 1, 3, 4, 6P oraz IEC IP68, IP69K
- Zakres temperatur: -40°C ... +80°C



schemat obwodu



Typ	RKE 57-TR2
Nr kat.	U2251-5
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty
Liczba pinów	5
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ ochrony	IP68, IP69K, (skręcone razem) NEMA: 1, 3, 4, 6P
Protokół sieciowy	DeviceNet
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Stacjonarna	-40°C...+80°C°C