




Bus termination resistor RKM 57-TR2



- **Typ:** Złącze żeńskie 7/8", 5-stykowe
- **Do stosowania w aplikacjach CAN (DeviceNet™, CANopen)**
- **Napięcie nominalne:** 300 VDC (maks. 7,6 VDC na pinach z rezystorem)
- **Wewnętrzny rezystor** 120 Ω, 1/2 W
- **Stopień ochrony:** NEMA 1, 3, 4, 6P i IEC IP67
- **Zakres temperatur:** -40°C ... +80°C



schemat obwodu



Typ	RKM 57-TR2
Nr kat.	U0102-1
Złącze A	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba pinów	5
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem) NEMA: 1, 3, 4, 6P
Protokół sieciowy	DeviceNet
Napięcie nominalne	300VDCV
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Stacjonarna	-40°C...+80°C°C