




Bus termination resistor RSM 57-TR2



- Wykonanie: złącze 7/8", 5-stykowe
- Do stosowania z CAN (DeviceNet™, CANopen)
- Napięcie nominalne: 300 V DC (maks. 7,6 V DC na stykach z rezystorem)
- Wewnętrzny rezystor 120 Ω, 1/2 W
- Stopień ochrony: NEMA 1, 3, 4, 6P i IEC IP67
- Zakres temperatur: -40°C...+80 °C



schemat obwodu



Typ	RSM 57-TR2
Nr kat.	U0102
Złącze A	Złącza, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba pinów	5
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieski
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem) NEMA: 1, 3, 4, 6P
Protokół sieciowy	DeviceNet
Napięcie nominalne	300VDCV
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Stacjonarna	-40°C...+80°C