


# PT1VR-1001-U1-H1141/X



## Przetwornik ciśnienia – Z wyjściem napięciowym (3-przewodowym)



### Cechy charakterystyczne

- Ceramiczny czujnik pomiarowy
- Kompaktowa i trwała konstrukcja
- Znakomite właściwości EMC
- Zakres ciśnienia -1...0 barów, nadciśnienia
- Otwór na końcówkę ciśnieniową
- 12...33 VDC
- Wyjście analogowe 0...10 V
- Przyłącze procesowe G1/4" z gwintem żeńskim, uszczelniona powierzchnia przednia
- Złącze, M12 x 1

### Schemat podłączenia



### Dane techniczne

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ                                       | PT1VR-1001-U1-H1141/X                     |
| Nr kat.                                   | 6836013                                   |
| <b>Zakres ciśnienia</b>                   |                                           |
| Typ ciśnienia                             | Ciśnienie względne                        |
| Zakres ciśnienia                          | -1...0 bar                                |
|                                           | -14.5...0 psi                             |
|                                           | -0.1...0 MPa                              |
| Dopuszczalne przeciążenie                 | ≤ 3 bar                                   |
| Ciśnienie rozrywające                     | ≥ 3 bar                                   |
| Czas odpowiedzi                           | < 2 ms, stand. 1 ms                       |
| Stabilność długoterminowa                 | 0.25 % FS, zgodnie z normą IEC EN 60770-1 |
| <b>Napięcie zasilania</b>                 |                                           |
| Napięcie zasilania                        | 12...33 V DC                              |
| Pobór prądu                               | ≤ 7 mA                                    |
| Short-circuit/reverse polarity protection | tak / tak                                 |
| Stopień ochrony / Klasa                   | IP67 / III                                |
| Napięcie izolacji                         | 750 V DC                                  |
| <b>Wyjścia</b>                            |                                           |
| Wyjście 1                                 | wyjście analogowe                         |
| Funkcja wyjścia                           | Napięcie wyjścia analogowego              |
| <b>Wyjście analogowe</b>                  |                                           |
| Napięcie wyjściowe                        | 0...10 V                                  |
| Obciążenie                                | ≤ 100 nF / >10 kΩ                         |
| Rozdzielczość                             | <± 0.1 % FS                               |

### Zasada działania

Czujniki ciśnienia z serii PT...-1000 są wyposażone w ceramiczne ceble pomiarowe o różnych zakresach ciśnienia do maks. – 1...60 bar w technologii 2-, 3- lub nawet 4-przewodowej. W zależności od wersji czujnika przetwarzany sygnał dostępny jest jako analogowy sygnał wyjściowy (4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...6 V, ratiometryczny) lub jako cyfrowy parametr procesu IO-Link. Wersje czujników IO-Link są również wyposażone w dwa niezależnie konfigurowane wyjścia dwustanowe. Oprócz wersji standardowych istnieją specjalne czujniki do zastosowań takich jak obszary ATEX lub do zastosowań z tlenem. Szeroki zakres połączeń procesowych i elektrycznych zapewnia dużą elastyczność w szerokiej gamie zastosowań.

## Dane techniczne

|                                                 |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokładność LHR                                  | ± 0.3 % FS BSL                                                                                                                          |
| <b>Warunki temperaturowe</b>                    |                                                                                                                                         |
| Temperatura medium                              | -40...+125 °C                                                                                                                           |
| Współczynnik temperaturowy                      | ± 0.2 % pełnej skali / 10 K                                                                                                             |
| <b>Warunki otoczenia</b>                        |                                                                                                                                         |
| Temperatura pracy                               | -30...+85 °C                                                                                                                            |
| Temperatura składowania                         | -50...+100 °C                                                                                                                           |
| Odporność na wibracje                           | 20 g, 15...2000 Hz, 15...25 Hz z amplitudą +/- 15 mm, 1 oktawa/min we wszystkich 3 kierunkach, 50 stałych obciążeń, wg normy IEC 68-2-6 |
| Shock resistance                                | 100 g, 11 ms, przebieg półsinus, wszystkie 6 kierunków, upadek z wysokości 1 m na beton (6x) , zgodnie z IEC 68-2-27                    |
| <b>Dane mechaniczne</b>                         |                                                                                                                                         |
| Materiał obudowy                                | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0                                               |
| Materiał łączą procesowego                      | Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)                                                                                                      |
| Materiał przetwornika ciśnienia                 | Ceramika Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                 |
| Materiał uszczelniający                         | FPM spez.                                                                                                                               |
| Podłączenie procesowe                           | Gwint żeński G 1/4" (uszczelniona powierzchnia przednia)                                                                                |
| Wrench size pressure connection / coupling nut  | 24                                                                                                                                      |
| Połączenie elektryczne                          | Złącze, M12 × 1                                                                                                                         |
| Maks. moment dokręcenia nakrętki obudowy        | 20 Nm                                                                                                                                   |
| <b>Warunki odniesienia zgodne z IEC 61298-1</b> |                                                                                                                                         |
| temperatura                                     | 15...+25 °C                                                                                                                             |
| Ciśnienie atmosferyczne                         | 860...1060 hPa bezwzgl.                                                                                                                 |
| Wilgotność                                      | 45...75 % wzgl.                                                                                                                         |
| Zasilanie pomocnicze                            | 24 VDC                                                                                                                                  |
| <b>Testy/aprobata</b>                           |                                                                                                                                         |
| Certyfikaty                                     | cULus                                                                                                                                   |
| Numer rejestracji UL                            | E302799                                                                                                                                 |
| MTTF                                            | 1238 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C                                                                                         |
| W zestawie                                      | Specjalny pierścień O-ring FKM (1 szt.)                                                                                                 |