


# SLPCE14-1110P8

## Kurtyna świetlna bezpieczeństwa – nadajnik Cascadable





### Dane techniczne

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Typ                                       | SLPCE14-1110P8                   |
| Nr kat.                                   | 3083593                          |
| <b>Dane optyczne</b>                      |                                  |
| Funkcja                                   | Kurtyna świetlna                 |
| Rodzaj światła                            | IR                               |
| Długość fali                              | 850 nm                           |
| Rozdzielczość optyczna                    | 14 mm                            |
| Zasięg                                    | 100...7000 mm                    |
| Wysokość aktywna                          | 1110 mm                          |
| Liczba wiązek                             | 111                              |
| Z funkcją mutingu                         | nie                              |
| Kod skanowania                            | Możliwość wyboru                 |
| <b>Dane elektryczne</b>                   |                                  |
| Napięcie zasilania                        | 20...28 V DC                     |
| Tętnienie resztkowe                       | < 10 % $U_{ss}$                  |
| Nominalny prąd zasilania DC               | ≤ 60 mA                          |
| Pobór prądu w stanie wyłączenia           | ≤ 60 mA                          |
| Prąd bez obciążenia                       | ≤ 100 mA                         |
| Zabezpieczenie przed zwarcieniem          | tak                              |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak                              |
| Typowy czas odpowiedzi                    | < 28.5 ms                        |
| Funkcja wygaszenia                        | tak                              |
| <b>Dane mechaniczne</b>                   |                                  |
| Wykonanie                                 | Prostopadłościenny, EZ-Screen LP |
| Wymiary                                   | 26 x 28 x 1108 mm                |

### Cechy charakterystyczne

- Przewód 300 mm z 8-pinowym złączem męskim M12 x 1
- Podłączenie do kaskady za pomocą DEE2R-8...
- Stopień ochrony IP65
- Płaska obudowa bez stref martwych
- Kod komunikacji ustawiany za pomocą przełącznika konfiguracyjnego
- Napięcie zasilania: 24 VDC ± 15 %
- Rozdzielczość 14 mm
- Pole skanowania 1110 mm (L1)
- Kategoria bezpieczeństwa Kat 4, PL e zgodnie z EN ISO 13849-1:2008
- Typ 4 zgodnie z IEC 61496-1,-2
- SIL 3 zgodny z IEC 61508

### Schemat podłączenia



## Dane techniczne

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Materiał obudowy               | Metal, AL, Żółty poliester                                               |
| Soczewka                       | tworzywo sztuczne, Acrylic                                               |
| kaskadowe                      | tak                                                                      |
| Połączenie elektryczne         | Przewód ze złączem, M12 × 1, 300 m                                       |
| Liczba żył przewodu            | 8                                                                        |
| Temperatura pracy              | 0...+55 °C                                                               |
| Klasa ochrony                  | IP65                                                                     |
| Wskaźnik napięcia zasilania    | LED, zielony                                                             |
| Wskaźnik stanu przełączenia    | 2-kolorowa dioda LED, czerwona                                           |
| <b>Testy/aprobaty</b>          |                                                                          |
| Odporność na wibracje          | 10-55 Hz at 0.35 mm                                                      |
| Test przeciążeniowy/wstrząsowy | 10 g at 16 ms (6000 cycles)                                              |
| Certyfikaty                    | CE, cTUVus, PL e zgodnie z ENISO 13849-1:2008, SIL 3 zgodnie z IEC 61508 |

## Zasada działania

Kurtyna bezpieczeństwa wysokiej rozdzielczości składa się z nadajnika i odbiornika, które nie posiadają stref martwych. Ze względu na synchronizację optyczną systemu okablowanie nadajnika/odbiornika jest redundantne. Wyjścia bezpieczne odbiornika podłącza się bezpośrednio do przekaźnika bezpieczeństwa (np. IM-T-9A), który w razie wyzwolenia natychmiast zatrzymuje niebezpieczny ruch maszyny. Urządzenie wyposażone w 2-kanalowy monitoring, zaprojektowane w zgodzie z wymogami redundancji oraz z wzajemnie się kontrolującymi mikroprocesorami spełnia wymagania kategorii bezpieczeństwa PLe zgodnej z ISO 13849-1.

## Akcesoria

|                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LPA-MBK-11                                                                                                                                              | 3082841 | LPA-MBK-12                                                                                                                                       | 3082842 |
| Uchwyt montażowy, mocowanie nakładki ochronnej, stal 14, galwanizowana, czarna, kąt obrotu czujnika 360 °, w zestawie 2 szt. z zestawem śrub            |         | Uchwyt montażowy, montaż boczny, stal 14, galwanizowana, czarna, kąt obrotu czujnika +10°/-30°, w zestawie 1 szt. z zestawem śrub                |         |
| LPA-MBK-20                                                                                                                                              | 3082853 | LPA-MBK-22                                                                                                                                       | 3082844 |
| Uchwyt montażowy, montaż naścienny, stal 12, galwanizowana, czarna, stosowane z LPA-MBK-11/-12/-13, w zestawie 1 szt. z zestawem śrub                   |         | Uchwyt montażowy, montaż naścienny, stal 14, galwanizowana, czarna, stosowane z LPA-MBK-11, w zestawie 2 szt. z zestawem śrub                    |         |
| LPA-MBK-21                                                                                                                                              | 3082845 | LPA-MBK-90                                                                                                                                       | 3082846 |
| Uchwyt montażowy, montaż boczny, stal 14, galwanizowana, czarna, kąt obrotu czujnika +10°/-30°, do montażu kaskady EZ-Screen LP, ustawialny kąt 90-180° |         | Uchwyt montażowy, montaż boczny, stal 14, galwanizowana, czarna, kąt obrotu czujnika +10°/-30°, do montażu kaskady EZ-Screen LP, stały kąt 90 °  |         |
| LPA-MBK-120                                                                                                                                             | 3082847 | LPA-MBK-135                                                                                                                                      | 3082848 |
| Uchwyt montażowy, montaż boczny, stal 14, galwanizowana, czarna, kąt obrotu czujnika +10°/-30°, do montażu kaskady EZ-Screen LP, stały kąt 120°         |         | Uchwyt montażowy, montaż boczny, stal 14, galwanizowana, czarna, kąt obrotu czujnika +10°/-30°, do montażu kaskady EZ-Screen LP, stały kąt 135 ° |         |
| LPA-MBK-180                                                                                                                                             | 3082849 |                                                                                                                                                  |         |
| Uchwyt montażowy, montaż boczny, stal 14, galwanizowana, czarna, kąt obrotu czujnika +10°/-30°, do montażu kaskady EZ-Screen LP, stały kąt 180 °        |         |                                                                                                                                                  |         |

## Akcesoria

| Rysunek wymiarowy | Typ       | Nr kat. |                                                                                                              |
|-------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | DEE2R-81D | 3072205 | Przewód podłączeniowy, PVC, żółty, długość: 0,31 m, złącze żeńskie M12 x 1 - złącze męskie M12 x 1, 8-pinowe |

| Rysunek wymiarowy                                                                   | Typ             | Nr kat. |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | DEE2R-83D       | 3072206 | Przewód podłączeniowy, PVC, żółty, długość: 0,91 m, złącze żeńskie M12 x 1 - złącze męskie M12 x 1, 8-pinowe                                            |
|                                                                                     | DEE2R-88D_      | 3072635 | Przewód podłączeniowy, PVC, żółty, długość: 2,44 m, złącze żeńskie M12 x 1 - złącze męskie M12 x 1, 8-pinowe                                            |
|                                                                                     | DEE2R-815D      | 3072207 | Przewód podłączeniowy, PVC, żółty, długość: 4,57 m, złącze żeńskie M12 x 1 - złącze męskie M12 x 1, 8-pinowe                                            |
|                                                                                     | DEE2R-825D      | 3072208 | Przewód podłączeniowy, PVC, żółty, długość: 7,62 m, złącze żeńskie M12 x 1 - złącze męskie M12 x 1, 8-pinowe                                            |
|                                                                                     | DEE2R-850D      | 3072209 | Przewód podłączeniowy, PVC, żółty, długość: 15,2 m, złącze żeńskie M12 x 1 - złącze męskie M12 x 1, 8-pinowe                                            |
|                                                                                     | DEE2R-875D      | 3072210 | Przewód podłączeniowy, PVC, żółty, długość: 22,9 m, złącze żeńskie M12 x 1 - złącze męskie M12 x 1, 8-pinowe                                            |
|                                                                                     | DEE2R-8100D     | 3072211 | Przewód podłączeniowy, PVC, żółty, długość: 30,5 m, złącze żeńskie M12 x 1 - złącze męskie M12 x 1, 8-pinowe                                            |
|    | QDE-815D        | 3070883 | Przewód podłączeniowy do kurtyn bezpieczeństwa, PVC, żółty, długość 4,57 m, złącze żeńskie, M12 x 1, 8-pinowe                                           |
|  | QDE-825D        | 3070884 | Przewód podłączeniowy do kurtyn bezpieczeństwa, PVC, żółty, długość 7,62 m, złącze żeńskie, M12 x 1, 8-pinowe                                           |
|  | QDE-850D        | 3070885 | Przewód podłączeniowy do kurtyn bezpieczeństwa, PVC, żółty, długość 15,3 m, złącze żeńskie, M12 x 1, 8-pinowe                                           |
|  | QDE-875D        | 3071466 | Przewód podłączeniowy do kurtyn bezpieczeństwa, PVC, żółty, długość 22,9 m, złącze żeńskie, M12 x 1, 8-pinowe                                           |
|  | QDE-8100D       | 3071467 | Przewód podłączeniowy do kurtyn bezpieczeństwa, PVC, żółty, długość 30,5 m, złącze żeńskie, M12 x 1, 8-pinowe                                           |
|                                                                                     | CSB-M1280M1280  | 3075375 | Trójnik, PVC, żółty, ze złączem męskim, M12 x 1, 8-pinów na 2 x przewód 0,3 m, PVC, żółty, ze złączami żeńskimi, M12 x 1, 8-pinów                       |
|                                                                                     | CSB-M1281M1281  | 3073252 | Trójnik typu Y, PVC, żółty, długość: 0,3 m ze złączem męskim, M12 x 1, 8-pinów na 2 x przewód 0,3 m, PVC, żółty, ze złączami żeńskimi, M12 x 1, 8-pinów |
|                                                                                     | CSB-M1288M1281  | 3073253 | Trójnik typu Y, PVC, żółty, długość: 2,5 m ze złączem męskim, M12 x 1, 8-pinów na 2 x przewód 0,3 m, PVC, żółty, ze złączami żeńskimi, M12 x 1, 8-pinów |
|                                                                                     | CSB-M12815M1281 | 3073254 | Trójnik typu Y, PVC, żółty, długość: 4,6 m ze złączem męskim, M12 x 1, 8-pinów na 2 x przewód 0,3 m, PVC, żółty, ze złączami żeńskimi, M12 x 1, 8-pinów |
|                                                                                     | CSB-M12825M1281 | 3073255 | Trójnik typu Y, PVC, żółty, długość: 7,6 m ze złączem męskim, M12 x 1,                                                                                  |

| Rysunek wymiarowy | Typ       | Nr kat. |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | DEE2R-88D | 3094306 | <p>8-pinów na 2 x przewód 0,3 m, PVC, żółty, ze złączami żeńskimi, M12 x 1, 8-pinów</p> <p>Przewód podłączeniowy, PVC, żółty, długość: Złącze żeńskie M12 x 1 2,44 m, 8-stykowe na złącze męskie M12 x 1, 8-stykowe</p> |