


K50L2FRGB7

Wskaźniki LED – wskaźnik ostrzegawczy




Dane techniczne

Typ	K50L2FRGB7
Nr kat.	3802157
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	RGB
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Czerwony, Stale włączony, 6.3 lm
Cechy koloru 2	Zielony, 21.4 lm
Cechy koloru 3	Niebieski, 4.7 lm
Cechy koloru 4	Żółty, 17.2 lm
Cechy koloru 5	Biały, 21.3 lm
Cechy koloru 6	Fioletowy, 8.5 lm
Cechy koloru 7	25.1 lm
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	18...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 40 mA
Maks. pobór prądu na kolor	220 mA
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)
Typowy czas odpowiedzi	< 250 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Półkula, K50L
Wymiary	Ø 50 x 58 x 58 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Kopoliester FDA

Cechy charakterystyczne

- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30x1,5
- Stopień ochrony IP67
- Przy standardowych ustawieniach można wyświetlić do siedmiu kolorów zgodnie z tabelą logiczną (COL 1, COL 2, COL 3 i funkcja migania)
- Można skonfigurować za pomocą programu Pro Editor, można wyświetlać nawet 14 kolorów, różne animacje świetlne, zgodność z modulem I/O z możliwością konfiguracji
- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 18...30 VDC

Schemat podłączenia



Zasada działania

Światła są wyposażone w diody LED RGB. W przypadku zastosowania standardowych ustawień cztery sygnały wejściowe umożliwiają sterowanie jednym z siedmiu wstępnie zdefiniowanych kolorów z opcjonalną funkcją migania, jeśli jest ona wymagana. Tabela logiczna przedstawia wejścia, które muszą zostać podłączone. W przypadku korzystania z oprogramowania Pro Editor ustawienia zaawansowane umożliwiają przypisanie tych świateł do 14 wstępnie zdefiniowanych kolorów. Główną zaletą diod LED jest wierność odwzorowania kolorów i

Dane techniczne


Window material	Kopoliester, rozproszone
Połączenie elektryczne	Przewody, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Klasa ochrony	IP66 IP67 IP69
Testy/aprobaty	
MTTF	249 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

jasność. Jedno światło może wyświetlić więcej wariantów niż w poprzednich modelach. Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP.

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	×	×				×	×
COL2		×	×	×			×
COL3				×	×	×	×


Akcesoria

SMB30A3032723



Uchwyt montażowy, prostokątny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm

SMB30SC3052521



Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy