


# CL50GRXNQP


## Wskaźniki LED – kolumna świetlna



### Cechy charakterystyczne

- Kolumna świetlna LED
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M30x1,5
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2)
- Przewód ze złączem męskim M12 x 1
- Napięcie zasilania 18...30 V DC

### Schemat podłączenia



### Zasada działania

Wskaźnik wielofunkcyjny/wielokolorowy  
Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu  
Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu.  
Wyświetlanie do 3 kolorów.  
Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera  
Bez potrzeby składania  
Schemat podłączenia przedstawia konfigurację wejścia PNP. Do urządzeń dołączona jest instrukcja ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi połączenia.

### Dane techniczne

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ                                | CL50GRXNQP                                                  |
| Nr kat.                            | 3010499                                                     |
| <b>Dane sygnału i wyświetlacza</b> |                                                             |
| Cel                                | Wskaźnik świetlny LED                                       |
| Funkcja                            | Kolumna świetlna                                            |
| Rodzaj światła                     | zielony<br>czerwony                                         |
| Możliwość ściemnienia              | nie                                                         |
| Cechy koloru 1                     | Zielony, Stałe włączone, 72 lm                              |
| Cechy koloru 2                     | Czerwony, Stałe włączone, 38 lm                             |
| <b>Dane elektryczne</b>            |                                                             |
| Napięcie zasilania                 | 18...30 V DC                                                |
| Nominalny prąd zasilania DC        | ≤ 100 mA                                                    |
| Maks. pobór prądu na kolor         | 100 mA                                                      |
| Typ wejścia                        | minus-schaltend                                             |
| Typowy czas odpowiedzi             | < 10 ms                                                     |
| <b>Dane mechaniczne</b>            |                                                             |
| kaskadowe                          | nie                                                         |
| Wykonanie                          | Gładki cylinder, CL50                                       |
| Wymiary                            | Ø 50 x 114.2 x 114.2 mm                                     |
| Materiał obudowy                   | Tworzywo sztuczne, ABS/poliwęglan, Kat6 <sub>A</sub> Czarny |
| Window material                    | Poliwęglan, rozproszone                                     |
| Połączenie elektryczne             | Przewód ze złączem, M12 x 1, 0.15 m, PVC                    |
| Liczba żył przewodu                | 4                                                           |
| Temperatura pracy                  | -40...+50 °C                                                |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wilgotność względna | 0...95 %         |
| Klasa ochrony       | IP67             |
| Testy/aprobata      |                  |
| Certyfikaty         | CE, UL w wykazie |

## Akcesoria

