


# TL50BLR1Y2G1B2AQ


## Wskaźniki LED – kolumna świetlna



### Cechy charakterystyczne

- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Stopień ochrony IP50
- Odporność na zakłócenia EMI i RFI
- Kolory: Niebieski obrotowy (COL 1) / żółty migający (COL 2) / zielony obrotowy (COL 3) / niebieski migający (COL 4)
- Napięcie zasilania: 12...30 V DC lub 24 V AC przy 45 mA dla każdego koloru LED
- Wejścia: PNP/NPN
- Sygnał dźwiękowy, maks. 92 dB

### Schemat podłączenia



### Zasada działania

Wytrzymałe wielofunkcyjne kolumny serii TL50 Beacon dostępne są w różnych wariantach i charakteryzują się prostym montażem. Mogą składać się z maksymalnie czterech różnych kolorów oraz sygnalizatora dźwiękowego. Istnieje możliwość wyboru spośród trzech sposobów pracy modułów świetlnych (stały, obrotowy, migający). Tryb ten określany jest w kodzie produktu przez cyfrę pojawiającą się za literą określającą dany kolor (brak cyfry: stały; 1: obrotowy; 2: migający). Wskazania kolumny są dobrze widoczne zarówno w aplikacjach wewnętrznych, jak i na zewnątrz budynków.

Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP. Dostępnych jest 5 kolorów: niebieski (B), zielony (G), czerwony (R), żółty (Y) i biały (W), których można używać w dowolnej konfiguracji. Przykład: TL50GYRQ – kolory kolumny świetlnej w kolejności od dołu do góry: zielony, żółty i czerwony.

### Dane techniczne

|                                                      |                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                  | TL50BLR1Y2G1B2AQ                                                              |
| Nr kat.                                              | 3025903                                                                       |
| <b>Dane sygnału i wyświetlacza</b>                   |                                                                               |
| Cel                                                  | Wskaźnik świetlny LED                                                         |
| Funkcja                                              | Kolumna świetlna                                                              |
| Rodzaj światła                                       | Czerwony obrotowy<br>Żółty migający<br>Zielony obrotowy<br>Niebieski migający |
| Możliwość ściemnienia                                | nie                                                                           |
| Cechy koloru 1                                       | Czerwony, Obrotowy, 24 lm                                                     |
| Cechy koloru 2                                       | Żółty, Miganie, 15 lm                                                         |
| Cechy koloru 3                                       | Zielony, Obrotowy, 52 lm                                                      |
| Cechy koloru 4                                       | Niebieski, Miganie, 16 lm                                                     |
| sygnał dźwiękowy                                     | Ton stały, 92 dB                                                              |
| <b>Dane elektryczne</b>                              |                                                                               |
| Napięcie zasilania                                   | 12...30 V DC                                                                  |
| Nominalny prąd zasilania DC                          | ≤ 125 mA                                                                      |
| Napięcie zasilania                                   | 21...27 V AC                                                                  |
| Nominalny prąd zasilania AC                          | ≤ 100 mA                                                                      |
| Maks. pobór prądu na kolor                           | 125 mA                                                                        |
| Maksymalne bieżące zużycie sygnalizatora dźwiękowego | 25 mA                                                                         |
| Typ wejścia                                          | Bipolarne (PNP/NPN)                                                           |
| Typowy czas odpowiedzi                               | < 1 ms                                                                        |
| <b>Dane mechaniczne</b>                              |                                                                               |
| kaskadowe                                            | nie                                                                           |
| Wykonanie                                            | Gładki cylinder, TL50BL                                                       |


Dane techniczne

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Wymiary                | Ø 50 x 181.9 x 181.9 mm                          |
| Materiał obudowy       | Tworzywo sztuczne, ABS, Kat6 <sub>A</sub> Czarny |
| Window material        | Poliwęglan, przezroczysty                        |
| Połączenie elektryczne | Złącza, M12 × 1, PVC                             |
| Liczba żył przewodu    | 8                                                |
| Temperatura pracy      | -20...+50 °C                                     |
| Wilgotność względna    | 0...95 %                                         |
| Klasa ochrony          | IP50                                             |
| Testy/aprobaty         |                                                  |
| Certyfikaty            | CE, UL w wykazie                                 |

Akcesoria

SMB30A


3032723



Uchwyt montażowy, prostokątny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm

SMB30FA


3074005



Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC

3052521



Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy

Akcesoria

| Rysunek wymiarowy                                                                   | Typ           | Nr kat. |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028 | Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |