


B-TL70DXN2-QP8

Wskaźniki LED – Modułowa kolumna sygnalizacyjna Moduły bazowe ze zintegrowanym odbiornikiem bezprzewodowym




Dane techniczne

Typ	B-TL70DXN2-QP8
Nr kat.	3094220
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Kolumna świetlna
Możliwość ściemnienia	nie
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Maks. pobór prądu na kolor	420 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 180 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Gładki cylinder, TL70
Wymiary	Ø 70 x 47.5 x 47.5 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Połączenie elektryczne	Przewód ze złączem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Liczba żył przewodu	8
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Klasa ochrony	IP65
Testy/aprobata	
Certyfikaty	CE, UL w wykazie

Cechy charakterystyczne

- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Klasa ochrony IP65
- Zabezpieczenie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i wysokoczęstotliwościowymi
- Przewód M12 x 1 z końcówką męską, PVC, 150 mm, 8 pinów
- Element końcowy w ramach zestawu
- Napięcie zasilania: 12...30 VDC
- Zintegrowany moduł komunikacji radiowej
- Węzeł kompatybilny z DX80
- Konfiguracja za pomocą przełączników konfiguracyjnych


Schemat podłączenia



Zasada działania

Wytrzymałe, wielofunkcyjne kolumny świetlne są dostępne w różnych wariantach i charakteryzują się prostym montażem. Każda kolumna może składać się z maksymalnie pięciu kolorowych elementów i opcjonalnego sygnalizatora dźwiękowego. Wszystkie segmenty można konfigurować za pomocą przełączników DIP. Dostępnych jest 5 kolorów, niebieski (B), zielony (G), czerwony (R), żółty (Y) i biały

(W), których można używać w dowolnej konfiguracji.
Układ segmentów można zmieniać, a także dodawać nowe segmenty. Wyboru odpowiedniego portu dokonuje się za pomocą modułu bazowego.
Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP.




Akcesoria


Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Przewód podłączeniowy, żeński M12, prosty, 8-stykowy, długość przewodu: 2 m, materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
	WKC8T-2/TEL	6625133	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 8-stykowe, długość przewodu: 2 m, materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com

Akcesoria


Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	SG-TL70-G	3092211	Segment kolumny TL70, kolor: Zielony




SG-TL70-Y	3092212	Segment kolumny TL70, kolor: Żółty
-----------	---------	------------------------------------




SG-TL70-R	3092213	Segment kolumny TL70, kolor: Czerwony
-----------	---------	---------------------------------------



Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	SG-TL70-B	3092214	Segment kolumny TL70, kolor: Niebieski



SG-TL70-W	3092215	Segment kolumny TL70, kolor: Biały
-----------	---------	------------------------------------



SG-TL70-A	3092221	Segment dźwiękowy kolumny TL70, czarny
-----------	---------	--

