

# WLB92ZCWW1100PBQMB

## oświetlenie robocze – Oświetlenie liniowe

Kein Maßbild vorhanden/  
No dimension drawing available



### Cechy charakterystyczne

- Promień: 1100 mm
- Napięcie robocze: 100...277 V AC
- Stopień ochrony: IP50
- Złącza
- Wbudowany przełącznik zał./wyl.
- Wbudowany przełącznik obrotowy do płynnej regulacji natężenia światła (0...100 %)
- W komplecie przewody zasilające dla Ameryki Środkowej i Północnej, Japonii i Tajwanu
- Kolor: ciepły biały

### Dane techniczne


Typ	WLB92ZCWW1100PBQMB
Nr kat.	3800308
<b>Dane sygnału i wyświetlacza</b>	
Cel	Oświetlenie robocze LED
Funkcja	Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła	Ciepły biały
Luminous flux lumen	5645 lm
Możliwość ściemnienia	Potencjometr
Cechy koloru 1	Biały, Stałe włączony, 7150 lm
<b>Dane elektryczne</b>	
Napięcie zasilania	100...277 V AC
<b>Dane mechaniczne</b>	
kaskadowe	tak
Wykonanie	Prostopadłościenny, WLB92
Wymiary	1220 x 97 x 104 mm
Materiał obudowy	Metal, AL, Kat6 <sub>A</sub> , Anodyzowane
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącza, PVC
Liczba żył przewodu	3
Temperatura pracy	-40...+45 °C
Klasa ochrony	IP40
<b>Testy/aprobaty</b>	
Certyfikaty	CE

## Akcesoria

LMBWLB92

3093567


Uchwyt zatrzaskowy do oświetlenia roboczego WLB92 w zestawie WLB92



LMBWLB92CLIP

3093568


Wspornik zatrzaskowy do oświetlenia liniowego WLB92



LMBWLB92HK5

3093569


Wspornik montażowy pulpitu sterowniczego dla WLB92



LMBWLB92S

3093570


Wspornik montażowy do montażu WLB92 od przodu






LMBWLB92RAS

3093571

Obrotowy wspornik montażowy do oświetlenia liniowego WLB92



## Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	LQMAC-306	3086779	Przewód podłączeniowy, 3 żyłowy, splot
	LQMAEC-306SS	3085580	Opcjonalnie przewód przedłużający do kaskady oświetleń WLB32, długość 1,83 m
	LQMAC-306B	3085576	W zestawie: przewód podłączeniowy, 3-pinowy, uziemione złącze zgodnie z NEMA 5-15 (IEC typ B) stosowane w USA, Kanadzie, Japonii, Portoryko, Tajwanie