







Dane techniczne

Shaft material	Stal nierdzewna
Materiał obudowy	Chromowane aluminium
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
	8-stykowe, kątowe
Axial shaft load	20 N
Radial shaft load	40 N
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-20...+85 °C
Odporność na wibracje (EN 60068-2-6)	100 m/s², 55...2000 Hz
Odporność na uderzenia (EN 60068-2-27)	1000 m/s², 6 ms
Stopień ochrony	IP65
Protection class shaft	IP50








Akcesoria

RCS-15-06-04	1545363		Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 6 mm/4 mm
RCS-15-06-06	1545362		Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 6 mm/6 mm
RCS-19-06-06	1545360		Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 19 mm, średnica otworu: 6 mm/6 mm
RCS-15-08-06	1545361		Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 8 mm/6 mm

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC8T-2/TXL	6625142	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PUR, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
	WKC8T-2/TXL	6625145	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 8-stykowe, długość przewodu: 2 m, materiał otuliny: PUR, czarny; aprobat cULus; dostępne inne długości i jakości kabla, patrz www.turck.com

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
 mm [inch]	RA-SAB-5-20	100038292	Ramię sprężynowe do małych enkoderów inkrementalnych; z kołnierzem 36,5 mm i 40 mm; zalecana siła nacisku kontaktu 5 N; maks. siła nacisku kontaktu 20 N
 mm [inch]	RA-MW-200-5.5-DK1-6	100038295	Aluminiowe koło pomiarowe (raderkowane krzyżowo) do enkoderów; obwód 0,2 m, szerokość 5,5 mm, D = 6 mm
 mm [inch]	RA-MW-200-6.5-PS1-6	100038296	Aluminiowe koło pomiarowe (gładkie PU) do enkoderów; obwód 0,2 m, szerokość 6,5 mm, D = 6 mm
 mm [inch]	RA-MW-200-5.5-OR1-6	100038298	Aluminiowe koło pomiarowe (pierścień O-ring) do enkoderów; obwód 0,2 m, szerokość 5,5 mm, D = 6 mm
 mm [inch]	RA-MW-B0-5.5-DK1-6	100038299	Aluminiowe koło pomiarowe (raderkowane krzyżowo) do enkoderów; obwód 6", szerokość 5,5 mm, D = 6 mm
 mm [inch]	RA-MW-B0-6.5-PS1-6	100038300	Aluminiowe koło pomiarowe (PU gładki) do enkoderów; obwód 6", szerokość 6,5 mm, D = 6 mm
 mm [inch]	RA-MW-B0-5.5-OR1-6	100038301	Aluminiowe koło pomiarowe (O-ring) do enkoderów; obwód 6", szerokość 5,5 mm, D = 6 mm