


DW20000-135-PA-H1441

Linka



Dane techniczne


Typ	DW20000-135-PA-H1441
Nr kat.	1544563
Dane ogólne	
Zakres pomiarowy	20000 mm
Błąd liniowości	≤ 0.1 %
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	0...30 V DC
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Ochrona przed przerwą w obwodzie/odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	4 piny, Potencjometr
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Narysuj przewód
Materiał obudowy	Tytan anodowany aluminium
min. siła rozciągania	7 N
maks. siła rozciągania	12.4 N
maks. prędkość rozciągania	5 m/s
Maksymalne przyspieszenie przyciągania	60 m/s²
materiał żyły	Stal nierdzewna
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-20...+85 °C
Stopień ochrony	IP65

Sygnał	+U _B	Przesunięcie	Masa	-	-	-	-	-	-
Konfiguracja 1 pinów	1	2	3	4	-	-	-	-	-

Cechy charakterystyczne

- Zasięg detekcji do 20000mm
- złącze M12
- Stopień ochrony: IP65 (enkoder)
- Wyjście potencjometryczne 1k Ohm
- Napięcie zasilania maks. 30 VDC

Schemat podłączenia



Akcesoria

RDR-1

1544753

Rolka zwrotna dla aluminiumowych
enkoderów z linką

