


LTF24IC2LD

Czujnik fotoelektryczny – System skanera laserowego




Dane techniczne

Typ	LTF24IC2LD
Nr kat.	3802533
Dane optyczne	
Funkcja	Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy	Czas pracy
Rodzaj światła	czerwony
Długość fali	660 nm
Klasa lasera	▲ 2
Rozdzielczość optyczna	3 mm
Repeatability	1.5 mm
Zasięg	50...24000 mm
Odporność na światło otoczenia	40000 luks
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 85 mA
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Funkcja wyjścia	Styk NO, PNP/NPN
Wyjście 2	Wyjście analogowe
Typ wyjścia analogowego	4...20 mA
wyjście prądowe	4...20 mA
Częstotliwość przełączania	≤ 250 Hz
Opóźnienie załączenia	≤ 2 s
Opóźnienie załączenia	≤ 2000 ms
Typowy czas odpowiedzi	< 1.5 ms

Cechy charakterystyczne

- Wyświetlacz 2-wierszowy 8-segmentowy
- Kabel PVC 2 m
- Zasięg: 0,05...24 m
- Laser klasy 2, czerwony, 660 nm, zgodny z EN 60825-1:2007
- Rozdzielczość: 0,3...4 mm
- Napięcie robocze: 12...30 V DC
- Wyjście dwustanowe PNP/NPN, przełączane
- Wyjście analogowe: 4...20 mA

Schemat podłączenia




Zasada działania

Czujniki laserowe LTF mierzą odległość do obiektu oddalonego maksymalnie o 24 m. Urządzenia są konfigurowane za pomocą przycisków na obudowie. Wbudowany wyświetlacz umożliwia poruszanie się po menu ustawień i wskazuje zmierzoną odległość. Zarówno wyjście dwustanowe, jak i analogowe — zależnie od typu prądowe lub napięciowe — są programowalne. Zintegrowane złącze można obracać do 90°, co znacznie ułatwia montaż. Diode nadawczą LED można wyłączyć z poziomu menu lub za pomocą szarej żyły przewodu (styk 5). Ten sam przewód można wykorzystać do synchronizacji pracy dwóch czujników, co zapobiega wzajemnym zakłóceniom. Dokładność pomiarową można ustawić przy użyciu charakterystyki wzmocnienia.

Dane techniczne

Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny, LTF
Wymiary	77 x 26 x 56 mm
Materiał obudowy	Metal, Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku, Czarny
Soczewka	tworzywo sztuczne, Poliwęglan
Połączenie elektryczne	Przewody, 2 m, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-20...+55 °C
Storage temperature	-30...+65 °C
Wilgotność względna	90 %
Klasa ochrony	IP67
Cechy szczególne	Funkcja współpracy z pompami zachowanie/odrzućcie
Wskaźnik napięcia zasilania	LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED, żółta
Testy/aprobaty	
Odporność na wibracje	Zgodnie z normą IEC 60947-5-2
Test przeciążeniowy/wstrząsowy	Zgodnie z normą IEC 60947-5-2
Certyfikaty	CE

Charakterystyka wzmocnienia



Akcesoria

