

Zewnętrzna kamera solarna IP TX-244

z czujnikiem wykrywania ruchu PIR i wbudowaną baterią do ładowania



- | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 4MP Rozdzielczość wideo FullHD | 110° Kąt widzenia 110° | 5200 mAh Zasilanie bateryjne, możliwość ładowania | Dwukierunkowa komunikacja | 850nm 5000K Noktowizor, IR LED/ światło punktowe do 8m/10m |
| Detekcja ruchu PIR do 8 m | 2.4 GHz Obsługa Wi-Fi do 15 m | IP65 Odporność na kurz i wodę | ≤2W Niskie zużycie energii | 128 GB Karta MicroSD do przechowywania danych do 128 GB |
| | | | | iOS & Android Darmowa aplikacja Security Premium |



- Rozdzielczość Full HD 2560 × 1440, maks. 15 kl./s
- Wykrywanie ruchu PIR (podczerwień) do odległości ~8 m z automatycznym nagrywaniem
- Trwała samodzielna praca dzięki stałemu ładowaniu energią słoneczną (o ile występuje nasłonecznienie); w tym panel słoneczny
- Szeroki kąt widzenia 110° w poziomie i 62° w pionie
- Zasilanie z akumulatora, wbudowany akumulator
- Odległość przesyłania danych przez sieć Wi-Fi do 15 m (w otwartej przestrzeni)
- Bezpłatna aplikacja Security Premium umożliwiająca dostęp z każdego miejsca na świecie (na systemy operacyjne iOS i Android)
- Funkcja alarmu (powiadomienie push) na smartfonie



Specyfikacje techniczne:

- Przetwornik obrazu: 4 MP, 1/3,2" CMOS
- Minimalne oświetlenie: Tryb kolorowy: 0,1 lx; Tryb nocny: 0,01 lx przy 8 diodach LED podczerwieni lub 1 białej diodzie LED
- Sieć: 2,4 GHz 802.11b/g/n
- Maks. wypromieniowana moc wyjściowa: 100 mW
- Rozmiar pliku: Tryb nocny (czarno-biały): 5–6 MB/min (32 GB = 3 dni ciągłego nagrywania); Tryb dzienny (kolorowy): 6–7 MB/min (32 GB = 3 dni ciągłego nagrywania)
- Wykrywanie ruchu PIR: Odległość: ~8 m (przestrzeń otwarta) / kąt: 120°
- Czas aktywacji PIR: 0,35 s
- Zużycie energii: Tryb normalny ≤ 2 W / tryb uśpienia ≤ 0,1 W
- Czas pracy: Do 6 miesięcy (lub do 7 godzin ciągłego nagrywania w mieszanym trybie dziennym i nocnym), w zależności od użytkowania i ruchu
- Czas ładowania: Do 5–7 h (korzystając z ładowarki USB 5 V DC / 1 A)
- Warunki robocze: -20–50°C, wilgotność względna poniżej 95% (bez kondensacji)
- Masa/wymiary: Kamera: 214 g / (dł.) 9,0 x (szer.) 6,0 x (wys.) 5,8 cm; panel słoneczny: 121 g / (dł.) 14,1 x (szer.) 8,5 x (wys.) 1,2 cm

Zgodność: Aplikacja Security Premium: iOS 13.0 lub nowszy; Android 10.0 lub nowszy / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (06.2023)

Zawartość pakietu:

1x zewnętrzna kamera solarna IP TX-244, 1x panel słoneczny 1,6 W, 1x kabel zasilania USB (1 m), 6x śruby i kołki ustalające, 2x uchwyt montażowy, (skrótowa) instrukcja obsługi

Numer pozycji: 5070

