

DSO-200

Mini oscyloskop ręczny



Dzięki naszemu nowemu ręcznemu oscyloskopowi DSO-200 możesz doświadczyć dokładności pomiarów i przenośności jak nigdy dotąd. Zaprojektowany dla inżynierów elektroników, którzy cenią sobie precyzję i przenośność, DSO-200 zapewnia najwyższą wydajność w Twoich rękach.

DSO-200 wygodnie mieści się w dłoni i łatwo przechowuje się w warsztacie lub na biurku dzięki składanej podstawie i kompaktowej, wytrzymałej konstrukcji. Łatwość obsługi i przenośność sprawiają, że DSO-200 jest idealnym towarzyszem.

GŁÓWNE CECHY

Funkcje	Oscyloskop cyfrowy
Funkcja podstawki	Zintegrowany stojak składany pod kątem 90
Bateria	bateria litowa 1000 mAh, ładowana przez USB-C (5 V / 1 A)
Wyświetlacz	wyświetlacz LCD 2,8" 320x240
Dokumentacja	Dołączona instrukcja w języku niemieckim, angielskim, hiszpańskim, włoskim i francuskim

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość próbkowania	2,5 MS/s
Przepustowość	200 kHz
Czułość pionowa	10 mV/Div - 10 V/Div
Pozioma podstawa czasu	10 μ s/Div - 500 s/Div
Zakres napięcia testowego	X1: 80 Vpp (-40 V - 40 V) X10: 800 Vpp (-400 V - 400 V)
Tryby wyzwalania	Automatyczny, normalny, pojedynczy
Sprzęgło	AC, DC
Kalibracja (fala prostokątna)	Częstotliwość: 1 kHz Cykl pracy: 50%
Podłączenie sondy testowej do urządzenia	Mikro złącze koncentryczne (MCX)

DODATKOWE INFORMACJE

Wysłane przedmioty	DSO-200, kabel USB-C, pasek na rękę, sonda oscyloskopowa, zacisk testowy z zaciskami krokodylowymi, adapter BNC, instrukcja obsługi
Wymiary	99 x 69 x 20 mm
Nr artykułu.	DSO-200
EAN	4250236826172
Nr taryfy celnej.	90302000

