

PL Arkusz danych

Dwuprzewodowy kontaktronowy czujnik magnetyczny typu NC

Nr zamówienia 3028448

Opis

Kontaktronowy czujnik magnetyczny jest czujnikiem normalnie zamkniętym (NC), który służy jako czujnik sygnalizujący otwarcie drzwi, okien i podobnych konstrukcji. Działa na odległość do 15 mm. W celu zapewnienia pełnej elastyczności, opcje instalacji obejmują montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej lub śrub.

Zawartość opakowania

- Czujnik
- Magnes
- 4 śruby montażowe
- Dwustronna taśma samoprzylepna
- Arkusz danych

Ważne

- Nie używaj produktu do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
- Nie pozwalaj dzieciom na zabawę produktem
- Nie instaluj produktu w pobliżu źródeł ciepła
- Nie poddawaj produktu obciążeniom mechanicznym
- Trzymaj produkt z dala od źródeł magnetycznych, które mogą powodować zakłócenia w jego działaniu
- Trzymaj produkt z dala od wody, wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego

Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć i utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.



Dane techniczne

Konstrukcja	prostokątna
Typ kontaktu	NC (normalnie zamknięty)
Liczba kontaktów	2
Zapewniona zasięg roboczy	maks. 15 mm
Napięcie przełączania	24 V/DC
Napięcie przełączania	maks. 0,5 A
Moc znamionowa	12 W
Długość przewodu	100 cm
Materiał obudowy	PC
Temperatura pracy	od -10°C do +45°C
Wilgotność pracy	<80% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	od -10°C do +45°C
Wilgotność przechowywania	<80% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (dl. x szer. x wys.)	64 x 26 x 13 mm
Waga	25 g

Wymiary

