

Kabel łączący i złącze 3T do systemu hybrydowego 12 V.

Nr zamówienia 3306473



1 Pobieranie instrukcji obsługi

Skorzystaj z linku www.conrad.com/downloads (lub zeskanuj kod QR), aby pobrać kompletną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne). Postępować zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.

2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Kabel łączący ze złączem 3T jest przeznaczony do podłączania paneli słonecznych do systemów fotowoltaicznych 12 V.

Produkt ma stopień ochrony IP65. Jest bryzgoszczelny i nadaje się do użytku na zewnątrz. Nie zanurzać w wodzie.

W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcie, porażenie prądem, pożar lub inne zagrożenia.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Ze względów bezpieczeństwa oraz ograniczeń licencyjnych nie wolno modyfikować i/lub przebudowywać produktu.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.

Wszystkie zawarte w instrukcji obsługi nazwy firm i produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Zakres dostawy

- Kabel łączący
- Instrukcja obsługi
- Złącze 3T

4 Objaśnienia symboli

Na produkcie/urządzeniu lub w tekście znajdują się następujące symbole:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń.

5 Wskazówki bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody materialne spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiać opakowań bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, na które nie znajdujesz odpowiedzi w tym dokumencie, skontaktuj się z naszym technicznym działem obsługi klienta lub innym specjalistą.
- Prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawy może przeprowadzać wyłącznie specjalista lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z niewielkiej wysokości mogą uszkodzić produkt.


5.3 Środowisko robocze

- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi uderzeniami, gazami palnymi, oparami i rozpuszczalnikami.

5.4 Eksploatacja

- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia, należy zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest już możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed niezamierzonym użyciem. NIE próbuj naprawiać produktu samodzielnie. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.

6 Widok produktu



- 1 Wtyczka przyłączeniowa
- 2 Gniazda przyłączeniowe

- 3 Kabel łączący

7 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu do czyszczenia ani innych środków chemicznych. Mogą one spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Odłączyć produkt od zasilania.
2. Produkt należy czyścić za pomocą miękkiej, suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

8 Dane techniczne

8.1 Obciążenie

Napięcie znamionowe maks. 12 V/DC

Prąd znamionowy Maks. 2 A

8.2 Warunki otoczenia

Temperatura pracy..... -10 do +40°C

Temperatura przechowywania..... Od -20 do + 55°C

Stopień ochrony..... IP65

8.3 Inne informacje

Wymiary..... Ø 80 x 50 mm (złącze 3T), Ø 6,8 x 2500 mm (kabel)

Masa 17 g (przyłącze 3T), 192 g (kabel)

Typ przewodu 2,5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm²

Biegunowość gniazd

przyłączeniowych

9 Kompatybilność

Następujące produkty są kompatybilne z systemem hybrydowym 12 V.

Nr zamówienia	Produkt
3360466	Hybrydowa lampa wpuszczana LED 12 V.
3306467	Hybrydowa lampa wpuszczana LED 12 V ze szpicem do wbicia w ziemię
3306468	Hybrydowa lampa stojąca LED 12 V
3306469	Hybrydowa lampa stojąca LED 12 V
3306470	Panel solarny do systemu hybrydowego 12 V.
3306471	Zasilacz do systemu hybrydowego 12 V
3306473	Kabel łączący i złącze 3T do systemu hybrydowego 12 V.