



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest centrala USB.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Terminy „HDMI” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Produkt
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.

- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:

- nosi widoczne ślady uszkodzeń,
- nie działa prawidłowo,
- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
- został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

6 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Odłączyć produkt od zasilacza.
2. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

7 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć/utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

8 Dane techniczne

Kabel USB-C®

Nr zamówienia	3350215	3350216	3350217
Typ portu	USB-C®	USB-C®	USB-C®
Liczba portów	1	1	1
Specyfikacje portów	- Specyfikacja DP: DP1.4 - USB-C® 3.2 Gen 2 - Wymaga trybu DP Alt	- Specyfikacja DP: DP1.4 - USB-C® 3.2 Gen 2 - Wymaga trybu DP Alt	- Specyfikacja DP: DP1.4 - USB-C® 3.2 Gen 2 - Wymaga trybu DP Alt
Moc wejściowa	5 V/DC, 1,5 A, maks. 7,5 W (maksymalna obsługiwana wartość)	5 V/DC, 1,5 A, maks. 7,5 W (maksymalna obsługiwana wartość)	5 V/DC, maks. 1,5 A, maks. 7,5 W (maksymalna obsługiwana wartość)
Moc wyjściowa	5–20 V/DC, maks. 5 A, maks. 100 W (z wejściem portu zasilania)	5–20 V/DC, maks. 5 A, maks. 100 W (z wejściem portu zasilania)	5–20 V/DC, maks. 5 A, maks. 100 W (z wejściem portu zasilania)
Szybkość przesyłania danych	maks. 5 Gbit/s	maks. 10 Gbit/s	maks. 10 Gbit/s
Długość kabla	15 cm	15 cm	15 cm

Port zasilający USB-C®

Nr zamówienia	3350215	3350216	3350217
Nadrukowana etykieta	USB-PD-IN	USB-PD-IN	USB-PD-IN

Typ portu	USB-C®	USB-C®	USB-C®
Liczba portów	1	1	1
Specyfikacje portów	Specyfikacja PD: PD 3.0	Specyfikacja PD: PD 3.0	Specyfikacja PD: PD 3.0
Moc wejściowa	5 V/DC 3 A, 9 V/DC 3 A, 12 V/DC 3 A, 15 V/DC 5 A, 20 V/DC 5 A; maks. 100 W	5 V/DC 3 A, 9 V/DC 3 A, 12 V/DC 3 A, 15 V/DC 5 A, 20 V/DC 5 A; maks. 100 W	5 V/DC 3 A, 9 V/DC 3 A, 12 V/DC 3 A, 15 V/DC 5 A, 20 V/DC 5 A; maks. 100 W
Szybkość przesyłania danych	Brak przesyłania danych	Brak przesyłania danych	Brak przesyłania danych

Port danych USB-A

Nr zamówienia	3350215	3350216	3350217
Nadrukowana etykieta	USB-A	USB-A	USB-A
Typ portu	USB-A	USB-A	USB-A
Liczba portów	1	2	2
Specyfikacje portów	USB-A 3.2 Gen 1	USB-A 3.2 Gen 2	USB-A 3.2 Gen 2
Moc wyjściowa	5 V/DC, 1,5 A, maks. 7,5 W	5 V/DC, 1,5 A, maks. 7,5 W	5 V/DC, 1,5 A, maks. 7,5 W
Szybkość przesyłania danych	maks. 5 Gbit/s	maks. 10 Gbit/s	maks. 10 Gbit/s

Port danych USB-C®

Nr zamówienia	3350215	3350216	3350217
Nadrukowana etykieta	--	USB-C	USB-C
Typ portu	--	USB-C®	USB-C®
Liczba portów	--	1	2
Specyfikacje portów	--	USB-C® 3.2 Gen 2	USB-C® 3.2 Gen 2
Moc wyjściowa	--	5 V/DC, 1,5 A, maks. 7,5 W	5 V/DC, 1,5 A, maks. 7,5 W
Szybkość przesyłania danych	--	maks. 10 Gbit/s	maks. 10 Gbit/s

Czytnik kart

Nr zamówienia	3350215	3350216	3350217
Nadrukowana etykieta	--	SD/Micro SD	SD/Micro SD
Gniazdo na karty SD	--	Prędkość odczytu/ zapisu: maks. 312 MB/s	Prędkość odczytu/ zapisu: maks. 312 MB/s
Gniazdo karty microSD	--	Prędkość odczytu/ zapisu: maks. 312 MB/s	Prędkość odczytu/ zapisu: maks. 312 MB/s
Równoczesne użytkowanie gniazda	--	Tak	Tak

Sieć

Nr zamówienia	3350215	3350216	3350217
Nadrukowana etykieta	--	--	LAN
Typ portu	--	--	RJ45
Wake on LAN	--	--	Tak
Standard	--	--	IEEE 8023 Ethernet
Szybkość przesyłania danych	--	--	maks. 1000 Mbit/s

HDMI

Nr zamówienia	3350215	3350216	3350217
Nadrukowana etykieta	HDMI	HDMI	HDMI
Typ portu	HDMI 2.0	HDMI 2.0	HDMI 2.0
Obsługiwane standardy wideo	HDMI 2.0	HDMI 2.0	HDMI 2.0

Rozdzielczość wideo	4K przy 60 Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.0	4K przy 60 Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.0	4K przy 60 Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.0
Wymaga trybu DP Alt	Tak, DP1.4	Tak, DP1.4	Tak, DP1.4
Obsługa HDCP	HDCP 2.2	HDCP 2.2	HDCP 2.2

Dźwięk

Nr zamówienia	3350215	3350216	3350217
Nadrukowana etykieta	--	--	Dźwięk
Typ portu	--	--	Gniazdo stereofoniczne 3,5 mm; TRRS

Warunki otoczenia

Nr zamówienia	3350215	3350216	3350217
Temperatura pracy	od 0°C do +43°C	od 0°C do +43°C	od 0°C do +43°C
Wilgotność robocza	10–85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)	10–85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)	10–85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	od +20°C do +60°C	od +20°C do +60°C	od +20°C do +60°C
Wilgotność przechowywania	10–85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)	10–85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)	10–85% wilg. wzgl. (bez kondensacji)

Inne informacje

Nr zamówienia	3350215	3350216	3350217
Materiał obudowy	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium
Wymiary (szer. x wys. x dł.) (ok.)	68,7 x 11,2 x 28,5 mm	113,9 x 15 x 46 mm	126,7 x 16,5 x 65 mm
Waga (ok.)	30 g	86 g	131 g

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku. Copyright by Conrad Electronic SE. *3350215 3350216 3350217_V4_1025_dm_mh_pl 72057595938146699 I9/O4 en
