



TOOLCRAFT

PL Instrukcja obsługi

Składany koziół roboczy z regulowaną wysokością

Nr zamówienia 3437211



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest regulowany koziół roboczy, który można składać do przechowywania i transportu.

Na górze produktu wstępnie wywiercono otwory, które ułatwiają mocowanie drewnianych elementów.

Ważne:

Nie przeciążaj produktu.

- Maksymalna pojemność jednego kozła roboczego wynosi 230 kg.
- Maksymalna pojemność używanych razem dwóch kozłów roboczych wynosi 460 kg.

Użycie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Kozioł roboczy (2 szt.)
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie znajdują się następujące symbole lub zostały one użyte w tekście:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko pracy

- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chroń przed wysokimi temperaturami, silnymi wstrząsami, gazami palnymi, parą i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i za-

bezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:

- nosi widoczne ślady uszkodzeń,
- nie działa prawidłowo,
- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
- został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.


5.5 Produkt

- Nigdy nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.
- Używaj produktu tylko na twardym, suchym, solidnym i równym podłożu.
- Nie umieszczaj na nim żadnych ciężarów wystających na boki.
- Nie używaj tego uniwersalnego kozła jako kozła do rusztowań.
- Sprawdź, czy wszelkie zabezpieczenia i/lub pokręta regulujące są prawidłowo osadzone.
- Jeśli zabezpieczenia lub pokręta regulujące są uszkodzone, nie należy używać produktu.
- Podczas przenoszenia produktu zawsze stosuj odpowiednią technikę podnoszenia, aby zapobiec obrażeniom ciała.
- Upewnij się, że podczas używania produktu miejsce pracy jest dobrze oświetlone.
- Wszystkie obciążenia muszą być równomiernie rozłożone na górnej szynie.
- Upewnij się, że wszystkie cztery nogi są pewnie oparte na podłożu. Jeśli produkt nie został równo i prosto ustawiony, położone na nim przedmioty mogą spaść.
- Nigdy nie stawiaj produktu na innych przedmiotach w celu jego podwyższenia.
- Nie stawaj na produkcie. Nigdy nie używaj produktu jako drabiny lub platformy stojącej.
- Gdy wszystkie obciążenia są rozłożone równomiernie na górnej szynie, ciężar, który można położyć na dwóch identycznych kozłach, jest dwukrotnie większy od maksymalnej nośności jednego kozła.

6 Konfiguracja



Przed zastosowaniem jakiegokolwiek obciążenia upewnij się, że bolce blokujące są zablokowane.



1. Rozłóż nogi kozła.
2. Włóż bolec blokujący do otworu.
3. Powtórz kroki 1 i 2 na drugim kozle.

7 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych. Uszkadzają one obudowę i mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

Produkt czyść suchą, niestrzępiącą się ściereczką. W razie potrzeby lekko zwilż szmatkę.

8 Dane techniczne

Obciążenie.....	maks. 230 kg (jeden koziół) maks. 460 kg (dwa kozły używane razem)
Wymiary (dł. x szer. x wys.).....	Otwarty: 965 x 480 x 760 mm (włącznie ze wspornikami) Złożony: 863 x 108 x 109 mm
Waga	3,9 kg/sztuka

To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com). Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright 2025 by Conrad Electronic SE.

*3437211_v2_1225_02_dm_mh_pl