



Stacja dokująca USB-C

8K Stacja dokująca, 12 portów



Skrócona instrukcja instalacji

DA-70919

Spis treści

1. Wprowadzenie	3
2. Funkcje	3
3. Zawartość opakowania	4
4. Specyfikacja.....	4
5. Schemat połączeń	7

1. Wprowadzenie

Rozbuduj swoje miejsce pracy dzięki naszej potężnej stacji dokującej USB-C 8K i ciesz się doskonałą jakością obrazu. Po podłączeniu jednego monitora obsługiwana jest rozdzielczość do 8K/30Hz. W przypadku korzystania z dwóch lub trzech monitorów na stacji dokującej można uzyskać rozdzielczość do 4K/60Hz. Stacja dokująca obsługuje zarówno tryb dwóch monitorów (2x 4K/60Hz), jak i tryb trzech monitorów (3x 4K/60Hz). (3x 4K/60Hz) w trybie SST (dublowanie ekranu) i (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) w trybie MST (rozszerzenie ekranu). Dzięki dwóm portom USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), jednemu USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) i jednemu USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) możesz przysyłać dane z prędkością błyskawicy. Dwa porty oferują również funkcję ładowania (1,5 A) urządzeń mobilnych. Port Gigabit Ethernet (RJ45) zapewnia stabilne połączenie sieciowe, a czytnik kart SD i MicroSD (104 MB/s) umożliwia szybkie przysyłanie plików. Dzięki portowi USB-C Power Delivery (100 W) notebook pozostaje naładowany przez cały czas. Gumowane nóżki i antypoślizgowa podstawa zapewniają stabilne podparcie zarówno dla notebooka, jak i stacji dokującej. Podłącz wszystkie swoje urządzenia za pomocą tylko jednego kabla - dla uporządkowanego i produktywnego środowiska pracy.

2. Funkcje

- 2x HDMI + DP (8K/30Hz) – Rozszerz swoją stację roboczą o maksymalnie 3 monitory zewnętrzne
- Obsługa dwóch monitorów (2x 4K/60Hz) i trzech monitorów (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) w trybie MST (rozszerzenie ekranu) – Windows, ChromeOS
- Obsługa dwóch monitorów (2x 4K/60Hz) i trzech monitorów (3x 4K/60Hz) w trybie SST (dublowanie ekranu) – macOS, iPadOS, iPhone 15 Pro, Android

- 2x USB-A 3.2 Gen 2 i 1x USB-C 3.2 Gen 2 – Transfer danych 10 Gbit/s i funkcja ładowania: 1x 7,5W (5V/1,5A), 1x 7,5W (5V/1,5A), 1x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x Port USB-A 3.2 Gen 1 – Transfer danych 5 Gbit/s i funkcja ładowania: 1x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x Złącze Gigabit Ethernet (RJ45) – Podłączenie notebooka do sieci za pomocą kabla
- 2x Czytnik kart (SD/MicroSD)
– Prędkość transferu 104 MBps
- 1x Port USB-C Power Delivery (3.0) do ładowania notebooka
- 1x Gniazdo audio 3,5 mm
- Zabezpieczenie przed kradzieżą – 1x Standard
- Obsługuje PD 3.0 Fast Role Swap (FRS) – połączenie między stacją dokującą a notebookiem nie jest przerywane po odłączeniu ładowarki.
- Zintegrowany kabel połączeniowy USB-C (35 cm)
– Elastyczne połączenie z komputerem głównym
- Obsługuje tryb DP 1.4 Alt Mode, wstecznie kompatybilny z trybem DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)

3. Zawartość opakowania

- 1x Stacja Dokująca USB-C 8K, 12-Portowa
- 1x QIG

4. Specyfikacja

Połączenia	1x Wejście USB-C (3.2 Gen 2) – Połączenie z komputerem-hostem
	2x Port HDMI + 1x Wyjście portu DP – Maks. Rozdzielczość: 8K/30Hz
	2x USB-A 3.2 Gen 2 i 1x USB-C 3.2 Gen 2

	Połączenie – Transmisja danych 10 Gbit/s i Funkcja ładowania: 1x 7,5W (5V/1,5A), 1x 7,5W(5V/1.5A), 1x 4.5W (5V/0.9A)
	1x RJ 45 Gigabit Ethernet – Przepustowość 10/100/1000 Mbit/s
	2x Czytnik kart – 1x SD/1x MicroSD (do 104 MB/s)
	1x USB-C Power Delivery – Maks. 100 W (85 W host, 15 W stacja dokująca)
	1x Gniazdo audio 3,5 mm
Informacje o chipsecie	VL103-Q4, VL822, VL817S, RTL8153B, GL3224, ALC4032, RTD2146
Zabezpieczenie przed kradzieżą	1x Standard
Obsługiwany	Obsługuje tryb DP 1.4 Alt Mode, wstecznie kompatybilny z trybem DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
	Obsługa HDR (High Dynamic Range)
	Obsługuje HDCP 2.3, HDCP 2.2
Ochrona	Zabezpieczenie przeciwzwarcowe i nadprądowe
Kolor produktu	Szary / Czarny
Obudowa	Aluminium / tworzywo sztuczne
Waga	450 g
Wymiary	dł. 30 x szer. 7,3 x wys. 2 cm
Temperatura pracy	0°C - + 45°C
Długość kabla	35 cm
Kolor kabla	Czarny

Uwagi:

- Nie wszystkie porty USB-C obsługują wszystkie funkcje standardu USB-C. Upewnij się, że port USB-C w notebooku obsługuje tryb DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) i USB Power Delivery (PD)
- Obsługa dwóch monitorów (2x 4K/60Hz) i trzech monitorów (1x 4K/60Hz + 2x 4K/30Hz) w trybie MST (Multi Stream Transport / rozszerzenie ekranu) – Windows, ChromeOS
- Obsługa dwóch monitorów (2x 4K/60Hz) i trzech monitorów (3x 4K/60Hz) w trybie SST (Single Stream Transport / screen mirroring) – macOS, iPadOS, od iPhone 15 Pro, Android
- Możliwości wyjścia wideo (rzeczywista rozdzielczość) zależą od karty graficznej notebooka, podłączonego monitora i trybu DP.
- Notebook musi obsługiwać tryb DP 1.4 Alt Mode z DSC (Display Stream Compression), aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji
- W przypadku jednoczesnego korzystania z obu portów USB-A 3.2 Gen 2 występuje różnica w wydajności funkcji ładowania ze względu na wspólne ograniczenie całkowitego amperażu do 2A. wyjściowego do 2A.
- Kompatybilność istnieje z następującymi systemami operacyjnymi do ich aktualnych wersji: Z Windows 7, z macOS 12, z iPhone 15 (iOS) , z iPadOS 16, z Android 14, z ChromeOS 116.0.5845.120, z Linux 22.04 LTS
- MST jest obsługiwany: Windows, Chrome, Linux
- SST jest obsługiwany: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux

5. Schemat połączeń



1	Gniazdo audio	6	PC
2	Urządzenia USB	7	Zasilacz sieciowy PD (maks. 100 W)
3	Wyświetlacz 2 i 3: wyświetlacz HDMI (maks. 8K/30Hz każdy)	8	Wyświetlacz 1: wyświetlacz DP (maks. 8K/30Hz)
4	Gigabit Ethernet	9	Micro SD3.0 / SD3.0
5	Zabezpieczenie przed kradzieżą		

Assmann Electronic GmbH niniejszym oświadcza, że deklaracja zgodności jest częścią zakresu dostawy. W przypadku braku deklaracji zgodności można zażądać jej przesłania pocztą na adres producenta podany poniżej.

info@assmann.com

ASSMANN Electronic GmbH

Na Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Niemcy

