



TOOLCRAFT

PL Instrukcja obsługi

Opryskiwacz ciśnieniowy, 5 litrów

Nr zamówienia: 3555201



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Produkt jest opryskiwacz ciśnieniowy. Produkt jest przeznaczony do dostarczania wody do przydomowych ogródków i szklarni.

Nadaje się do następujących płynów:

- Woda (maks. +40°C)
- Nie nadaje się do następujących płynów (tylko przykłady, lista nie jest wyczerpująca):

- Płyny przekraczające temperaturę +40°C
- Rozpuszczalniki lub płyny na bazie rozpuszczalników
- Oleje, środki dezynfekujące i nawozy
- Ciecze łatwopalne lub żrące (kwasy lub zasady)
- Środki spożywcze lub substancje wykorzystywane do produkcji żywności
- Ciecze lepkie, kleiste lub tworzące osady (farby, smary)

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Opryskiwacz ciśnieniowy
- Instrukcja obsługi
- Rurka rozpylająca

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Bezpieczeństwo produktu

- Przepelnienie może spowodować wyciek lub uniemożliwić prawidłowe wytworzenie ciśnienia. Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego wypełnienia.

- Pozostawienie urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym powoduje wzrost ciśnienia wewnętrznego. Wysokie ciśnienie może spowodować pęknięcie lub rozerwanie pojemnika. Nie pozostawiaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie modyfikuj opryskiwacza ani jego urządzeń zabezpieczających.
- Przechowywanie napełnionego opryskiwacza ciśnieniowego lub pod ciśnieniem może spowodować uszkodzenia bądź wycieki podczas cykli zamarzania. Formowanie lodu może uszkodzić elementy wewnętrzne. Przed przechowywaniem opróżnij i wyczyść opryskiwacz ciśnieniowy, a następnie schowaj go w miejscu chronionym przed mrozem.


5.6 Bezpieczeństwo elektryczne

- Jeśli urządzenia elektryczne i przewody pod napięciem zostaną spryskane płynem, mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Nie rozpylaj w pobliżu urządzeń elektrycznych i linii energetycznych.

5.7 Bezpieczeństwo osobiste

- Nie rozpylaj na osoby ani zwierzęta. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać produktu.
- Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia. Nie obsługuj produktu w przypadku zmęczenia, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
- Po użyciu w pojemniku pozostaje ciśnienie resztkowe. Nagłe uwolnienie cieczy pod ciśnieniem może spowodować obrażenia ciała. Przed otwarciem pojemnika zawsze uwolnij ciśnienie resztkowe za pomocą zaworu bezpieczeństwa.

6 Przegląd produktu




- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1 Uchwyt pompy | 8 Rurka rozpylająca |
| 2 Pompa | 9 Nakrętka węża ssącego |
| 3 Zawór bezpieczeństwa | 10 Nakrętka uchwytu rozpylacza |
| 4 Ciśnieniomierz | 11 Uchwyt rurki rozpylającej |
| 5 Pojemnik | 12 Wąż ciśnieniowy |
| 6 Pasek do noszenia | 13 Spust |
| 7 Dysza rozpylająca | 14 Mocowanie rurki rozpylającej |

Uchwyt przechowuj w pozycji odwróconej, aby nie wyciekła woda. Ilustracja po prawej stronie informuje, jak prawidłowo przechowywać urządzenie.

7 Montaż

Przed pierwszym użyciem zamontuj rurkę rozpylającą na uchwycie rurki rozpylającej.




- Poluzuj nakrętkę (10) na uchwycie rurki rozpylającej, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 - W pełni włóż rurkę rozpylającą (8) do uchwytu rurki rozpylającej (11).
 - Dokręć nakrętkę (10) na uchwycie rurki rozpylającej, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek, aż do jej zabezpieczenia.
- Opryskiwacz ciśnieniowy jest gotowy do pracy.

8 Obsługa

8.1 Kontrola przed uruchomieniem

- Sprawdź wszystkie elementy pod kątem uszkodzeń. Nie używaj opryskiwacza ciśnieniowego, jeśli którykolwiek element jest uszkodzony lub zużyty.
- Sprawdź, czy wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne.


8.2 Napełnianie i podnoszenie ciśnienia w opryskiwaczu



1. Wciśnij uchwyt pompy.
2. Obróć uchwyt pompy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wyjąć pompę z pojemnika.
3. Wypełnij pojemnik wodą (maks. 5 litrów).
4. Włóż pompę z powrotem i dokręć uchwyt pompy, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do jego zabezpieczenia.

8.3 Rozpylanie

1. Zwiększ ciśnienie, podnosząc i opuszczając uchwyt pompy. Powtarzaj tę czynność, aż manometr wskaże żądane ciśnienie (maks. 3 bary).
→ Zawór bezpieczeństwa (3) automatycznie zwolni nadmierne ciśnienie, jeśli przekroczy ono 3 bary.
2. Trzymaj opryskiwacz ciśnieniowy w pozycji pionowej.
3. Skieruj dyszę rozpylającą na obszar docelowy.
4. Naciśnij spust, aby rozpocząć rozpylanie. Zwolnij spust, aby je zatrzymać.
5. Obróć dyszę natryskową, aby dostosować kształt strumienia.
6. Po użyciu zwolnij całe ciśnienie resztkowe, pociągając za zawór bezpieczeństwa, aż sygnalizacja ucichnie.



9 Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Nie tworzy się ciśnienie	Uchwyt pompy jest luźny w pojemniku.	Dokręć uchwyt pompy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
	Uszczelka między pompą a pojemnikiem jest sucha.	Nałóż niewielką ilość smaru silikonowego na pierścień szamotuszczelniający o przekroju okrągłym pompy, aby przywrócić szczelność.
Dysza rozpylająca nie rozpyla, mimo że ciśnienie jest wystarczające.	Dysza rozpylająca jest niedrożna.	Wyczyść dyszę rozpylającą.
	Pojemnik jest pusty.	Ponownie napełnij pojemnik.

10 Czyszczenie i pielęgnacja

10.1 Czyszczenie opryskiwacza ciśnieniowego

Po każdym użyciu wyczyść opryskiwacz ciśnieniowy.

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.

1. Zwolnij całe ciśnienie resztkowe, pociągając za zawór bezpieczeństwa.
2. Całkowicie opróżnij pojemnik.
3. Oplucz zbiornik czystą wodą.
4. Odłącz rurkę rozpylającą od uchwytu rurki rozpylającej.
5. Czystą wodą oplucz rurkę rozpylającą i dyszę rozpylającą. Do czyszczenia dyszy rozpylającej nie używaj powietrza pod ciśnieniem! W razie potrzeby użyj cienkiej igły, aby usunąć wszelkie niedrożności.
6. Wytrzyj obudowę pojemnika wilgotną szmatką.
7. Przed przechowywaniem ponownie podłącz rurkę rozpylającą i osusz wszystkie elementy.

10.2 Czyszczenie węża ciśnieniowego

Regularnie czyść wąż ciśnieniowy, aby zapobiec niedrożnościom i zachować wydajność produktu.

1. Poluzuj nakrętkę węża ciśnieniowego na pojemniku, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

2. Wyjmij wąż ciśnieniowy z pojemnika.
3. Dokładnie wypłucz wąż ciśnieniowy pod bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
4. Włóż wąż ciśnieniowy z powrotem do otworu pojemnika.
5. Zamocuj wąż, dokręcając nakrętkę.

11 Pojemność

Przechowuj opryskiwacz ciśnieniowy w odpowiedni sposób, aby zachować jego stan i zapobiec uszkodzeniom podczas dłuższych okresów nieużytkowania.

1. Pociągnij zawór bezpieczeństwa, aby zwolnić całe ciśnienie resztkowe.
2. Opróżnij pojemnik z wody.
3. Wyczyść opryskiwacz ciśnieniowy. Przeczytaj rozdział „Czyszczenie opryskiwacza ciśnieniowego”.
4. Przechowuj opryskiwacz ciśnieniowy w miejscu wolnym od mrozu, suchym i wolnym od kurzu w temperaturze od +1°C do +40°C.

12 Dane techniczne

Pompowana ciecz	Woda (maks. +40°C)
Pojemność wypełniania	ok. 5 litrów
Pojemność zbiornika	maks. 6,2 litra
Pojemność pozostałej cieczy.....	ok. 0,3 litra
Temperatura pracy	od 0°C do +40°C
Ciśnienie robocze	maks. 3 bary
Materiał	Korpus główny: PE/PP; Wąż: PVC; Uchwyt rozpylający: PP; Rurka rozpylająca: Aluminium, Dysza: PP
Długość rurki rozpylającej.....	ok. 745 mm
Wymiary pojemnika (Ø × wys.).....	ok. 185 x 335 mm
Waga (pusty)	ok. 1,0 kg
Waga (wypełniony)	ok. 6,0 kg

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3555201_V1_0226_jh_mh_pl 2702160046603915 I4/O1 en