



TOOLCRAFT

PL Instrukcja obsługi

Opryskiwacz ciśnieniowy 1,5 l

Nr zamówienia: 3593106



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Produktem jest opryskiwacz ciśnieniowy. Produkt jest przeznaczony do dostarczania wody do przydomowych ogródków i szklarni.

Nadaje się do następujących płynów:

- Woda (maks. +40°C)

Nie nadaje się do następujących płynów (tylko przykłady, lista nie jest wyczerpująca):

- Płyny przekraczające temperaturę +40°C
- Rozpuszczalniki lub płyny na bazie rozpuszczalników
- Oleje, środki dezynfekujące i nawozy
- Ciecze łatwopalne lub żrące (kwasy lub zasady)
- Środki spożywcze lub substancje wykorzystywane do produkcji żywności
- Ciecze lepkie, kleiste lub tworzące osady (farby, smary)

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Opryskiwacz ciśnieniowy
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Bezpieczeństwo produktu

- Przepełnienie może spowodować wyciek lub uniemożliwić prawidłowe wytworzenie ciśnienia. Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego wypełnienia.

- Pozostawienie urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym powoduje wzrost ciśnienia wewnętrznego. Wysokie ciśnienie może spowodować pęknięcie lub rozerwanie pojemnika. Nie pozostawiaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie modyfikuj opryskiwacza ani jego urządzeń zabezpieczających.
- Przechowywanie napełnionego opryskiwacza ciśnieniowego lub pod ciśnieniem może spowodować uszkodzenia bądź wycieki podczas cyklu zamarzania. Formowanie lodu może uszkodzić elementy wewnętrzne. Przed przechowywaniem opróżnij i wyczyść opryskiwacz ciśnieniowy, a następnie schowaj go w miejscu chronionym przed mrozem.

5.6 Bezpieczeństwo elektryczne

- Jeśli urządzenia elektryczne i przewody pod napięciem zostaną spryskane płynem, mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Nie rozpylaj w pobliżu urządzeń elektrycznych i linii energetycznych.

5.7 Bezpieczeństwo osobiste

- Nie rozpylaj na osoby ani zwierzęta. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać produktu.
- Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia. Nie obsługuj produktu w przypadku zmęczenia, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
- Po użyciu w pojemniku pozostaje ciśnienie resztkowe. Nagłe uwolnienie cieczy pod ciśnieniem może spowodować obrażenia ciała. Przed otwarciem pojemnika zawsze uwolnij ciśnienie resztkowe za pomocą zaworu bezpieczeństwa.

6 Przegląd produktu



1. Pompa
2. Blokada przełącznika
3. Przełącznik
4. Regulowana dysza natryskowa
5. Zbiornik
6. Zawór upustowy ciśnienia

7 Obsługa



- Przed użyciem sprawdź wszystkie elementy, czy nie są uszkodzone.
- Nie używaj opryskiwacza ciśnieniowego, jeśli którykolwiek element jest uszkodzony lub zużyty.
- Nie przepelniaj zbiornika powyżej oznaczenia 1,5 l.

- Odkręć pokrywę, napełnij zbiornik płynem, załóż pokrywę z powrotem i mocno dokręć.
- Poruszaj płynnie tłokiem do góry i w dół do momentu odczucia silnego oporu.
 - Zawór ciśnieniowy bezpieczeństwa otwiera się samoczynnie, jeśli ciśnienie wewnętrzne przekroczy limit bezpieczeństwa.
- Zwolnij blokadę przełącznika i skieruj dyszę w miejsce docelowe, naciśnij przełącznik kciukowy, aby zacząć opryskiwanie.
 - Obróć końcówkę dyszy, aby wyregulować strumień.
- Po zakończeniu pracy otwórz boczny zawór upustowy, aby uwolnić pozostałe ciśnienie powietrza.
- Oplucz i osusz zbiornik przed zabraniem do przechowywania. Zobacz: [Czyszczenie i pielęgnacja](#) [1].

8 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

Po każdym użyciu wyczyść opryskiwacz ciśnieniowy.

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Zwolnij całe ciśnienie resztkowe, pociągając za zawór bezpieczeństwa.
 - Całkowicie opróżnij pojemnik.
 - Oplucz zbiornik czystą wodą.
 - Odczep rurkę rozpylającą od uchwyty rurki rozpylającej.
 - Przepłucz zbiornik i rozpyl czystą wodę przez dyszę, aby zapobiec zapchaniu.
 - Wytrzyj obudowę pojemnika wilgotną szmatką.
 - Ponownie zamocuj rurkę natryskową i pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia przed schowaniem urządzenia.

9 Dane techniczne

Pompowana ciecz	Woda (maks. +40°C)
Pojemność wypełniania	maks. 1,5 l
Temperatura pracy	od 0°C do +40°C
Ciśnienie robocze	max. 2,5 bar
Materiał	Korpus: PE, dysza: mosiądz
Wymiary (ø x wys.)	12,5 x 29 mm

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com). Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3593106_V1_0726_dh_mh_pl 9007202376920715 I2/O1 en