



TOOLCRAFT

PL Instrukcja obsługi

Składany wózek ręczny, 300 kg

Nr zamówienia 3415110



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest wózek ręczny ze składanym uchwytem ułatwiającym przechowywanie.

Użycie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować dodatkowe zagrożenia.

Produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Wózek
- Kółka (2 szt.)
- Kółka hamulcowe (2 szt.)
- Bolec (16 szt.)
- Podkładka sprężysta (16 szt.)
- Klucz narzędziowy
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie znajdują się następujące symbole lub zostały one użyte w tekście:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Przed użyciem zawsze sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Jeśli produkt jest uszkodzony (na przykład: pęknięcia), nie używaj go.

5.3 Środowisko pracy

- Chroń przed wysokimi temperaturami, silnymi wstrząsami, gazami palnymi, parą i rozpuszczalnikami.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub

– został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Obrażenia ciała

- Przed użyciem produktu rozłóż uchwyt.
- Nigdy nie transportuj osób.
- Nie ładuj zbyt ciężkich ładunków. Nadmierne obciążenie fizyczne może doprowadzić do obrażeń.
- Zawsze noś zakryte obuwie, które zapewni ochronę przed toczącymi się kołami.

5.6 Obchodzenie się z ładunkiem

- Nigdy nie przeciążaj produktu. Nie przekraczaj maksymalnego dozwolonego obciążenia opisanego w rozdziale „Dane techniczne”.
- Nierównomierne obciążenie może przewrócić produkt, co z kolei może przyczynić się do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia. Zwracaj uwagę na środek ciężkości produktu i upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony na platformie.
- Punkty dużego obciążenia mogą zniekształcić produkt. Równomiernie rozłóż ładunek na całej platformie załadunkowej.
- W zależności od podłoża ładunki mogą się podczas ruchu produktu przesuwac z powodu wibracji. Zamocuj ładunek za pomocą przynajmniej jednego pasa napinającego.
- Ładunek nie może zasłaniać widoku użytkownika wózka.
- Pozostawiając załadowany produkt, upewnij się, że nie będzie mógł odjechać.

5.7 Transport

- Zabezpiecz produkt, gdy jest transportowany na pojazdach.

6 Przegląd produktu



- | | | |
|-------------|-----------------------|------------------------|
| 1 Uchwyt | 5 Koło z oponą | 9 Śruba |
| 2 Deflektor | 6 Kółko hamulcowe | 10 Podkładka sprężysta |
| 3 Platforma | 7 Mocowanie uchwyty | 11 Klucz narzędziowy |
| 4 Kółko | 8 Dźwignia napinająca | |

7 Montaż



1. Za pomocą podkładek sprężystych (10) i bolców (9) przymocuj kółka (4) do spodu platformy (3) z przodu produktu.
2. Za pomocą podkładek sprężystych (10) i bolców (9) przymocuj kółka hamulcowe (6) do spodu platformy (3) z tyłu produktu.
3. Za pomocą klucza narzędziowego (11) dokręć bolce (9).


8 Obsługa

Napompuj kółka (4) i kółka hamulcowe (6) przed użyciem, aby uzyskać najlepszą wydajność.

8.1 Rozkładanie uchwytu

- Rozłóż uchwyt (1), aż do jego zablokowania.

8.2 Składanie uchwytu



1. Wejdź na drążek napinający (8) i wciśnij w dół.
2. Trzymając wciśnięty drążek (8), popchnij uchwyt (1) do przodu, aż znajdzie się na równi z platformą (3).

8.3 Hamulce kół

- Kółka hamulcowe (6) są wyposażone w hamulce motylkowe.
- Nigdy nie blokuj/odblokowuj hamulców dłońmi i zawsze noś zakryte obuwie, które zapewnia ochronę przed toczącymi się kołami.
- Hamulce można odblokowywać wyłącznie na równej powierzchni.

9 Czyszczenie i pielęgnacja

- Ważne:**
- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych. Uszkodzą one obudowę i mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
 - Nie zanurzaj produktu w wodzie.

- Produkt czyść suchą, niestrzępiącą się ściereczką.
- Jeśli produkt ulegnie zamoczeniu, dokładnie go wysusz.

10 Utylizacja

Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Należy także wypełniać zobowiązania ustawowe i w ten sposób przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego.

11 Dane techniczne

Maks. obciążenie.....	300 kg
Średnica koła.....	20 cm
Typ koła (tył)	Koła obrotowe z hamulcami
Materiał koła	gumowe opony pneumatyczne z obręczami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie
Ciśnienie w oponie	maks. 2,1 bar (30 PSI)
Wymiary, rozłożony (dł. x szer. x wys.).....	900 x 600 x 930 mm
Wymiary, złożony (dł. x szer. x wys.).....	900 x 600 x 360 mm
Platforma ładunkowa (dł. x szer.).....	900 x 600 mm
Waga	21,5 kg