



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktem jest koncentrator USB-C®.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać na zewnątrz.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Produkt
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chronić urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chronić produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.4 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,

- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
- został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.5 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

6 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

7 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy usunąć i utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytych sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

8 Dane techniczne (artykuł nr 3732914)

Uwaga: całkowity pobór prądu wynoszący 3 A jest rozdzielany między wszystkie porty.

	Oznaczenie	Typ	Dane	Zasilanie
Interfejs hosta	--	1 port USB-C® 3.2 Gen2	10 Gb/s	5 V/DC maks. 3 A
Wejście zasilania	5 V/DC	1 port USB-C®	--	5 V/DC maks. 3 A
Port do szybkiej transmisji danych	USB-C 10 Gb/s	1 port USB-C® 3.2 Gen2	10 Gb/s	5 V/DC maks. 500 mA
Port do szybkiej transmisji danych	USB-A 10 Gb/s	3 porty USB-A 3.2 Gen2	10 Gb/s	5 V/DC maks. 500 mA
Standardowe porty danych	USB-A 2.0	2 porty USB-A 2.0	480 Mb/s	5 V/DC maks. 500 mA

Wskaźnik zasilania	Tak
Materiał obudowy	Stop aluminium
Temperatura pracy	od 0°C do +40°C
Wilgotność robocza	20–80% wilg. wzgl
Temperatura przechowywania	od 0°C do +40°C
Wilgotność w miejscu przechowywania	20–80% wilg. wzgl
Długość przewodu	20 cm
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	133 x 31 x 11 mm
Waga (ok.)	50 g

9 Dane techniczne (artykuł nr 3732915)

Uwaga: całkowity pobór prądu wynoszący 3 A jest rozdzielany między wszystkie porty.

	Oznaczenie	Typ	Dane	Zasilanie
Interfejs hosta	--	1 port USB-C® 3.0	5 Gbit/s	5 V/DC maks. 3 A

	Oznaczenie	Typ	Dane	Zasilanie
Wejście zasilania	5 V/DC	1 port USB-C®	--	5 V/DC maks. 3 A
Port sieciowy Ethernet	1000 Mbit/s	1 gniazdo RJ45	10/100/1000 Mbit/s	--
Port do szybkiej transmisji danych	USB3.0	2 porty USB-C® 3.0	5 Gbit/s	5 V/DC maks. 500 mA
Port do szybkiej transmisji danych	USB3.0	4 porty USB-A 3.0	5 Gbit/s	5 V/DC maks. 500 mA
Standardowe porty danych	USB-A 2.0	2 porty USB-A 2.0	480 Mb/s	5 V/DC maks. 500 mA
Gniazdo ładowania	Wyjście = maks. 2,4 A	1 port USB-A BC1.2	--	5 V/DC maks. 2,4 A

Materiał obudowy Stop aluminium
 Temperatura pracy od 0°C do +40°C
 Wilgotność robocza 20–80% wilg. wzgl.
 Temperatura przechowywania od 0°C do +40°C
 Wilgotność w miejscu przechowywania 20–80% wilg. wzgl.
 Długość przewodu 1,5 m
 Wymiary (szer. x wys. x gł.) 187 x 25 x 16 mm
 Waga (ok.) 95 g

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3732914 3732915_V1_0626_jh_mh_pl 9007202218069387 I2/O1 en