

JT-RD6006B

Programowalny zasilacz laboratoryjny



Odkryj czarną edycję zasilacza laboratoryjnego JT-RD6006, doskonałe połączenie wydajności i eleganckiego wyglądu. To zaawansowane urządzenie dostarcza do 60 V i 6 A oraz jest wyposażone w intuicyjną klawiaturę i 9 gniazd pamięci dla łatwej obsługi. Dzięki interfejsowi USB można nim wygodnie sterować za pomocą komputera, a zintegrowana funkcja ładowania akumulatora rozszerza zakres jego zastosowań.

Urządzenie oferuje nie tylko atrakcyjny wygląd, ale także wszechstronne funkcje ochronne, takie jak ochrona przepięciowa i nadprądowa, a także wymienne bezpieczniki.

Kompaktowy, wydajny i teraz dostępny w stylowym czarnym kolorze, JT-RD6006B jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto chce połączyć niezawodny zasilacz z nowoczesnym wzornictwem.

GŁÓWNE CECHY

Funkcje specjalne

Funkcja ładowania akumulatora,
Wartości można wygodnie wprowadzać za pomocą klawiatury,
regulowane zabezpieczenie nadprądowe i przepięciowe,
Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego (wymaga baterii CR1220),
Czujnik temperatury NTC

Kolor obudowy

Czarny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie wejściowe	6 - 70 V
Napięcie wyjściowe	0 - 60 V
Prąd wyjściowy	0 - 6 A
Moc wyjściowa	0 - 360 W
Rozdzielczość napięcia	0,01 V
Bieżąca rozdzielczość	0,001 A
Zakres pomiarowy funkcji ładowania akumulatora	0 - 9999,99 Ah 0 - 9999,99 Wh
Ripple	100 mV (pp) (przy maksymalnym wykorzystaniu)
Wyświetlacz	2.4-calowy wyświetlacz LCD
Akcesoria opcjonalne	Obudowa, adapter WiFi
Temperatura robocza	-10 - 40 °C
Bezpiecznik	Bezpiecznik SMD, szybko działający, ceramiczny 10 A
Wtyki bananowe Średnica	4 mm



WIĘCEJ INFORMACJI

Wymiary	167 x 81 x 65 mm
Waga	607 g
Numer pozycji	JT-RD6006B
Zakres dostawy	JT-RD6006B, Czujnik temperatury NTC, bezpiecznik 10 A
Numer taryfy celnej	8504403000
EAN	4250236827858