

circuit breaker VL800N standard breaking capacity Icu=55kA, 415V AC 3-pole, line protection trip unit ETU10, LI In=800A, rated current IR=320...800A, overload protection, II=1.25 to 8 xIN, short-circuit protection without auxiliary release Auxiliary switch mounting kit 4 AUX (2 NO + 2 NC)



Versão	
Execução do elemento de accionamento	Alavanca basculante
Execução do accionamento de comutação / Accionamento do motor	Não
Versão do disparador de sobrecorrente	ETU10
Dados técnicos gerais	
Quantidade de pólos	3

Tamanho do interruptor de potência	3VL6
vida útil eléctrica (ciclos de operação) / típico	3 000
Classe de desempenho para disjuntor de potência	N
durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típico	10 000
Indicadores de referência / segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 / segundo a IEC 750	Q
Frequência de comutação / máximo	60 1/s

### Tensão

Tensão de serviço de medição U <sub>e</sub> / máx.	690 V
Tensão de isolamento	
• valor estipulado	800 V
• com AC / valor estipulado	800 V
Resistência à tensão de choque / valor estipulado	8 kV
Tensão de serviço	
• valor estipulado / máximo	690 V
• para circuito principal / com AC / a 50 Hz / máximo	690 V
• para circuito principal / com AC / a 60 Hz / máximo	690 V

### Classe de protecção

Classe de protecção IP	IP20
Função de protecção do disparador de corrente máxima	LI

### Eletricidade

Corrente de funcionamento / a 45 °C / valor estipulado	800 A
Corrente permanente / valor estipulado	800 A
Derating de temperatura / para valor estipulado da corrente permanente	50 °C
corrente do valor de resposta ajustável	
• do dispositivo de sobrecarga dependente da corrente / valor final	800 A
• do dispositivo instantâneo de disparo de curto-circuitos / valor inicial	1 000 A
• do dispositivo instantâneo de disparo de curto-circuitos / valor final	6 400 A

### Circuito principal

Frequência de funcionamento	
• 1 / valor estipulado	50 Hz
• 2 / valor estipulado	60 Hz
Corrente de funcionamento	
• a 40 °C / valor estipulado	800 A

• a 50 °C / valor estipulado	800 A
• a 55°C / valor estipulado	760 A
• a 60°C / valor estipulado	760 A
• a 65°C / valor estipulado	640 A
• com 70°C / valor estipulado	640 A

#### Circuito auxiliar

Número de comutadores / para contactos auxiliares	0
Número de contactos de abertura / para contactos auxiliares	2
Número de contactos de fecho / para contactos auxiliares	2

#### Adequação

Aptidão para utilização	protecção do sistema
-------------------------	----------------------

#### Os parâmetros ajustáveis

corrente do valor de resposta ajustável / do dispositivo de sobrecarga dependente da corrente / valor inicial	320 A
---	-------

#### Detalhes do produto

Componente do produto	
• alarme accionado	Não
• Interruptor auxiliar	Sim
• Dispositivo de disparo de tensão	Não
• Disparador de subtensão	Não
• Disparador de subtensão com contacto antecipado	Não
Expansão do produto / opcional / Accionamento do motor	Sim

#### Função do produto

Função do produto	
• do disparador de sobrecarga térmico	ajustável
• Protecção de ligação à terra	Não
• para condutor neutro / Protecção contra curto-circuito e sobrecarga	Não
• Protecção de sobrecarga	Sim

#### Curto-circuito

Capacidade de desactivação da corrente de curto-circuito de serviço (Icu)	
• com 240 V / valor estipulado	65 kA
• com 415 V / valor estipulado	55 kA
• com 500 V / valor estipulado	20 kA
• com 690 V / valor estipulado	10 kA

Capacidade de desactivação da corrente limite de curto-circuito (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• com 240 V / valor estipulado</li> <li>• com 415 V / valor estipulado</li> <li>• com 440 V / valor estipulado</li> <li>• com 480 V / segundo NEMA / valor estipulado</li> <li>• com 500 V / valor estipulado</li> <li>• com 600 V / segundo NEMA / valor estipulado</li> <li>• com 690 V / valor estipulado</li> </ul>	<p>65 kA</p> <p>55 kA</p> <p>35 kA</p> <p>25 kA</p> <p>25 kA</p> <p>20 kA</p> <p>20 kA</p>

### Conexões

Disposição de ligação eléctrica / para circuito principal	na parte frontal
<b>Tipo de secções transversais dos condutores conectáveis</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• para contactos auxiliares / unifilar</li> <li>• para contactos auxiliares / de fio fino / com tratamento de terminal de fio</li> </ul>	<p>0,75 ... 1,5 mm<sup>2</sup></p> <p>0,75 ... 1,0 mm<sup>2</sup></p>
Execução da ligação eléctrica / para circuito principal	ligação aparafusada

### Projeto mecânico

Altura	406,5 mm
Largura	190 mm
Profundidade	176,5 mm
Tipo de fixação	montagem fixa
<ul style="list-style-type: none"> <li>• durante o funcionamento</li> <li>• durante o armazenamento</li> </ul>	<p>-25 ... +70 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p>

### Certificados

Qualificação	IEC, poder de corte padrão (N)
Indicadores de referência	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• segundo a DIN EN 61346-2</li> </ul>	Q

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Miscellaneous](#)

[TSE](#)



Test Certificates	Shipping Approval	other
-------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)



[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other
-------

[Manufacturer Declaration](#)

## Outras informações

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mfb=3VL6780-1SB36-0AC1>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VL6780-1SB36-0AC1>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=3VL6780-1SB36-0AC1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3VL6780-1SB36-0AC1)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>