



TOOLCRAFT

PL Instrukcja obsługi

Akumulatorowa lampa robocza IP54, 1000 lm

Nr zamówienia: 3701926



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przenośną lampą roboczą LED z akumulatorem.

Produkt ma stopień ochrony przed wnikaniem IP54. Jest bryzgoszczelny i nadaje się do użytku na zewnątrz. Nie zanurzaj produktu w wodzie.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- Produkt
- Kabel do ładowania USB-C® (1 m)
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z III klasą ochrony.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.2 Środowisko robocze

- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.

5.3 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.4 Bateria litowo-jonowa

- Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować wybuch lub pożar!
- Nigdy nie zwieraj styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli nie używasz produktu. Ze względu na stosowaną technologię akumulatorową nie jest konieczne wcześniejsze rozładowanie akumulatora.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
- Podczas ładowania umieszczaj produkt na powierzchni, która nie jest wrażliwa na ciepło. Normalne jest, że podczas ładowania wytwarzana jest pewna ilość ciepła.


5.5 Lampka LED

- Nie patrzeć bezpośrednio na światło LED.
- Nie patrzeć w wiązkę bezpośrednio ani za pomocą przyrządów optycznych.

5.6 Rozruszniki serca i inne urządzenia medyczne

Pola magnetyczne wytwarzane przez produkt mogą wpływać na działanie rozruszników serca lub innych urządzeń medycznych! Nie używać tego produktu w pobliżu takich urządzeń.

6 Przegląd produktu



- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1 Reflektor punktowy | 2 Lampa główna |
| 3 Przycisk zasilania | 4 Podstawa magnetyczna |
| 5 Hak rozkładany | 6 Magnetyczne punkty mocowania |
| 7 Wskaźnik stanu | 8 Port ładowania z pokrywą ochronną |
| 9 Obrotowa podstawa | |

7 Obsługa

7.1 Ładowanie akumulatorów

Ważne:

Przed rozpoczęciem codziennego użytkowania produktu należy całkowicie rozładować akumulator.

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lampę główną. Pozostaw produkt włączony, aż wyłączy się po wyczerpaniu akumulatora.

1. Zdejmij pokrywę ochronną z gniazda ładowania.
2. Podłącz jeden koniec zawartego w zestawie kabla do wejściowego portu ładowania USB-C® produktu.
3. Podłącz drugi koniec przewodu zasilania do odpowiedniego źródła zasilania.
 - Wskaźnik stanu wskaże stan naładowania.
 - Jeśli wszystkie diody LED wskaźnika stanu świecą światłem ciągłym, akumulator jest w pełni naładowany.
4. Po odłączeniu kabla ładującego zamknij pokrywę ochronną portu ładowania, aby zapobiec przedostawianiu się wody i kurzu do wnętrza produktu.

Uwagi:

- W trakcie ładowania nie można używać produktu.
- Co trzy miesiące w pełni ładuj akumulator, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

7.2 Obsługa oświetlenia

Naciśnij przycisk zasilania, aby sterować oświetleniem głównym i punktowym w następującej kolejności:

Lampa główna (100%) -> Lampa główna (50%) -> Lampa punktowa -> WYŁ.

Po ponad 5 sekundach pracy lampy w trybie oświetlenia głównego lub punkowego naciśnij przycisk zasilania, by wyłączyć lampę.

Podczas obsługi lampy należy obserwować wskaźnik stanu. Jeśli świeci się tylko jeden pasek, naładuj akumulator. Jeśli ostatni podświetlony pasek i kontrolka migają, akumulator jest rozładowany.

8 Czyszczenie i konserwacja

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Odłączyć produkt od zasilacza.
2. Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką. Delikatnie zwilż szmatkę w razie potrzeby.

9 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytym sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

10 Dane techniczne

Wejście	5 V/DC, 2A przez USB-C®
Dioda LED i zasilanie	10 W, wysoka moc zasilania SMD LED (przód), 2 W, wysoka moc zasilania LED (latarka)
Klasa ochrony	III
Akumulator	3,7 V, 5000 mAh, litowy (litowo-jonowy)
Czas ładowania	ok. 3,5 godz.
Stopień ochrony	IP54
Odporność na uderzenia	IK08
Czas pracy	Lampa główna (100%): 4 godz.; Lampa główna (50%): 8 godz.; Reflektor punktowy: 18 godz.
Jasność	maks. 1000 lm (lampa główna), maks. 200 lm (reflektor punktowy)
Warunki pracy	od -10°C to +45°C
Warunki przechowywania	od -10°C to +45°C
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	271 × 67,8 × 42,7 mm
Waga	470 g

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3701926_V2_0426_jh_mh_pl 63050397693665675 I8/O2 en