

SIVACON, Control panel Empty enclosure, according to IEC 62208, IP55, H: 2200 mm, W: 1000 mm, T: 600 mm



Versão	
Nome da marca do produto	SIVACON
Designação do produto	Carcaça armário de distribuição
Execução do produto	conforme CEI 62208
Execução da superfície	Revestido a pó
Execução do produto / Execução CEM	Não
Classe de proteção	
Classe de protecção IP	IP55
Classe de protecção dos meios de produção	Classe de proteção 1
Adequação	
Aptidão para montagem / para medições métricas	Sim
Aptidão para integração	
• Instalação de superfície	Sim
• Instalação de encastrar	Não
Aptidão para utilização / para uso exterior	Não
Aparência	
Código da cor RAL	RAL 7035
Cor	cinzento claro

Detalhes do produto	
Componente do produto	
• Porta de ventilação	Não
• Placa de montagem	Sim
• Porta traseira	Não
• Porta transparente	Não
• placa de montagem ajustável em profundidade	Sim
Característica do produto / da caixa / caixa empilhável	Não

Número	
Número de cadeados	0
Número de portas	2

Projeto mecânico	
Altura	2 200 mm
Largura	1 000 mm
Profundidade	600 mm
Tipo de fixação	
• montagem de 19 polegadas	Não
• Montagem no chão	Sim
• Montagem na parede	Não
Peso líquido	196,4 kg
material	aço

Certificados	
Indicadores de referência	
• segundo a DIN EN 61346-2	U
• segundo a IEC 81346-2:2009	UC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Outras informações
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=8MF1206-3BS5
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/8MF1206-3BS5
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1206-3BS5



