

RCBO, 6 kA, 1P+N, Type AC, 30 mA, C-Char, In: 40 A, Un AC: 230 V



Versão

Nome da marca do produto	SENTRON
Designação do produto	Disjuntor diferencial/disjuntor:
Execução do produto	sem atraso

Dados técnicos gerais

Quantidade de pólos	2
Quantidade de pólos / anotação	1P+N
Quantidade de pólos / com protecção	1
Classe da característica de disparo	C
Interruptor de potência / tipo base	5SU1
durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típico	10 000
Categoria de sobretensão	III

Tensão

Resistência à corrente de choque / com (8/20) μ s	1 kA
---	------

Tensão de alimentação

Tipo de tensão	CA
Corrente / com AC / valor estipulado	40 A
Tensão de alimentação	

• para dispositivo de teste / mínimo	195 V
Frequência da tensão de alimentação / valor estipulado	50 Hz
Classe de proteção	
Classe de protecção IP	IP20, em montagem em quadros eléctricos, com condutores ligados
Capacidade de comutação	
Capacidade de desactivação da corrente de curto-círcuito (Icn) / segundo a EN 61009-1 / valor estipulado	6 kA
Capacidade de comutação corrente	
• segundo a EN 60898 / valor estipulado	6 kA
• segundo a IEC 60947-2 / valor estipulado	10 kA
Capacidade nominal de comutação residual ($I_{\Delta m}$) / segundo IEC 61009-1	6 kA
Classe de limitação de energia	3
Dissipação	
Potência de perda [W] / com valor de corrente estipulado / com AC / com estado de funcionamento quente / por pólo	7,8 W
Eletricidade	
Corrente diferencial de disparo / valor estipulado	30 mA
• Corrente nominal In / IEC, DIN/VDE / com 30 Cel	40 A
• Corrente atribuída In / IEC, DIN/VDE / em 40 Cel	37,6 A
• Corrente nominal In / IEC, DIN/VDE / com 45 Cel	36,4 A
• Corrente atribuída In / IEC, DIN/VDE / em 50 Cel	34,8 A
• Corrente nominal In / IEC, DIN/VDE / com 55 Cel	32,4 A
• Corrente atribuída In / IEC, DIN/VDE / em 60 Cel	32,4 A
• Corrente nominal In / IEC, DIN/VDE / com 65 Cel	30,8 A
• Corrente atribuída In / IEC, DIN/VDE / em 70 Cel	29,2 A
Tipo de corrente de fuga	CA
Detalhes do produto	
Função do produto / condutor neutro que pode ser ligado	Sim

Equipamento do produto / Ligação à terra de protecção	Sim
Característica do produto	
• sem halogéneo	Sim
• sem silicone	Sim
Conexões	
• Secção de condutor conectável	
— unifilar	0,75 ... 35 mm ²
— polifilar	0,75 ... 35 mm ²
• Secção de condutor conectável / de fio fino / com tratamento de terminal de fio	0,75 ... 25 mm ²
Binário de aperto / no caso de ligação com parafuso	2,5 ... 3 N·m
Posição / do cabo de ligação à rede	selectivamente em cima ou em baixo
Projeto mecânico	
Altura	90 mm
Largura	36 mm
Profundidade	77 mm
Profundidade da montagem	70 mm
Número de unidades modulares de largura	2
Posição de montagem	de forma arbitrária
Peso líquido	302 g
Condições ambientais	
Influência da temperatura ambiente	máx. 95% humidade
Temperatura ambiente	-25 ... +55 °C
• durante o armazenamento	-40 ... +75 °C
Certificados	
Indicadores de referência	
• segundo a DIN EN 61346-2	F
• segundo a IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC	 IMQ	<u>Miscellaneous</u>
	 RCM	 EG-Konf.
Test Certificates	other	Railway
<u>Miscellaneous</u>	<u>Miscellaneous</u>	<u>Vibration and Shock</u>
		<u>Confirmation</u>

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5SU1356-1KK40>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5SU1356-1KK40>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SU1356-1KK40

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



