

Switch disconnecter with fuses In-line design, pluggable NH2 400 A, 3-pole Standard switching capacity S manual operation without auxiliary switch 1 current transformer on 1 ammeter, Moving iron 400/5 A, Cl. 1 2-fold overload

Versão	
Nome da marca do produto	SETRON
Tipo de amperímetro	ferro giratório
Tipo de contacto de comutação / contacto de comutação duplamente interrompível	Sim
Versão do interruptor de carga / Forma das barras	Sim
Execução do accionamento de comutação	accionamento manual

Dados técnicos gerais	
Quantidade de pólos	3
Área de aplicação	PROTECÇÃO DE INSTALAÇÕES
Tamanho da presilha de separação	2
Tamanho do cartucho de fusíveis	2
Factor de potência cos phi / em categoria de utilização	
<ul style="list-style-type: none"> • CA-21 B / com 400 V • CA-22 B / com 400 V • CA-22 B / com 500 V 	0,95 0,65 0,65
Interruptor de potência / tipo base	3NJ622
Indicadores de referência / segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 / segundo a IEC 750	Q
Sistema de fusíveis	fusível NH

Tensão	
Tensão de serviço de medição Ue / máx.	690 V
Tensão de isolamento de medição Ui	1 000 V
Tensão de isolamento / valor estipulado	1 000 V
Resistência à tensão de choque / valor estipulado	8 000 V
Tensão de serviço	
<ul style="list-style-type: none"> • com AC / com 50/60 Hz / valor estipulado 	690 V

Classe de protecção	
Classe de protecção IP	IP41

Eletricidade	
Número de conversores de corrente	1

Corrente atribuída In	
<ul style="list-style-type: none"> • máx. • em 35 Cel • em 40 Cel • em 45 Cel • em 50 Cel 	<p>400 A</p> <p>400 A</p> <p>380 A</p> <p>360 A</p> <p>340 A</p>
Corrente	
<ul style="list-style-type: none"> • na saída / valor estipulado • na entrada / valor estipulado 	<p>5 A</p> <p>400 A</p>
Corrente permanente / valor estipulado	400 A
Corrente de corte limitada / I _{2 t} / permitido no máximo / em categoria de utilização	
<ul style="list-style-type: none"> • CA-21 B / com 400 V • CA-21 B / com 500 V • CA-22 B / com 400 V • CA-22 B / com 500 V 	<p>2 150 000 A²·s</p> <p>2 150 000 A²·s</p> <p>2 150 000 A²·s</p> <p>2 150 000 A²·s</p>
Corrente de corte limitada / I _c / permitido no máximo / em categoria de utilização	
<ul style="list-style-type: none"> • CA-21 B / com 400 V • CA-21 B / com 500 V • CA-22 B / com 400 V • CA-22 B / com 500 V 	<p>55 000 A</p> <p>55 000 A</p> <p>55 000 A</p> <p>55 000 A</p>
Classe de precisão / do conversor de corrente	classe 1

Curto-circuito

Capacidade de desactivação da corrente limite de curto-circuito (I _{cu}) / com 400 V / valor estipulado	55 kA
---	-------

Conexões

Execução da ligação eléctrica / para circuito principal	ligação de cavilha roscada
---	----------------------------

Projeto mecânico

Altura	198 mm
Largura	590 mm
Profundidade	308 mm
Modo de montagem	ENCAIXÁVEL
Tipo de fixação	ligável
Versão da cablagem do conversor de corrente	1 conversor de corrente em 1 amperímetro
Distância média entre calhas	185 mm
Distância média entre calhas	
<ul style="list-style-type: none"> • 40 mm • 50 mm • 60 mm • 100 mm 	<p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p>

- 185 mm

Sim

Condições ambientais

Altura de instalação / em caso de altura pelo NN / máximo	2 000 m
• durante o funcionamento	-25 ... +55 °C

Certificados

Indicadores de referência

- segundo a DIN EN 61346-2

Q

General Product Approval

Declaration of Con-
formity

other



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NJ6223-1AA00-1DJ4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NJ6223-1AA00-1DJ4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6223-1AA00-1DJ4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>