

Residual current operated circuit breaker, 2-pole, type A, In: 125 A, 30 mA, Un AC: 230 V



Versão	
Nome da marca do produto	SENTRON
Designação do produto	Disjuntor diferencial
Execução do produto	sem retardo
Dados técnicos gerais	
Quantidade de pólos	2
Tamanho para aparelhos de montagem da instalação / segundo a DIN 43880	1
Ligação à terra de protecção contra choque eléctrico	com protecção da mão
Resistência da corrente a curto-circuitos	10 kA
Interruptor de potência / tipo base	5SM3
durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típico	10 000
Função de comutação / com pequeno atraso	Não
Categoria de sobretensão	III
Tensão de alimentação	
Corrente / com AC / valor estipulado	125 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensão de alimentação / com AC / valor estipulado</li> </ul>	230 V

• Tensão de alimentação / para dispositivo de teste / mínimo	100 V
• valor estipulado	50 Hz

### Classe de proteção

Classe de protecção IP	IP20, com montagem em quadros elétricos, com condutores ligados
------------------------	---

### Capacidade de comutação

Capacidade de comutação corrente / segundo a IEC 61008-1 / valor estipulado	1,25 kA
---	---------

### Eletricidade

Corrente diferencial de disparo / valor estipulado	30 mA
Tipo de corrente de fuga	A
Resistência à corrente de choque / valor estipulado	1 kA
Frequência de funcionamento	50Hz

### Detalhes do produto

Característica do produto / sem silicone	Sim
Expansão do produto / montável / Dispositivos adicionais	Sim

### Conexões

Secção de condutor conectável	
• unifilar	1,5 ... 50 mm <sup>2</sup>
• polifilar	1,5 ... 50 mm <sup>2</sup>
Binário de aperto / no caso de ligação com parafuso	3 ... 3,5 N·m
Posição / do cabo de ligação à rede	em cima ou embaixo

### Projeto mecânico

Altura	90 mm
Largura	36 mm
Profundidade	70 mm
Profundidade da montagem	70 mm
Número de unidades modulares de largura	2
Tipo de fixação	Calha DIN (REG)
Posição de montagem	de forma arbitrária
Peso líquido	265 g

### Condições ambientais

Temperatura ambiente	-25 ... +45 °C
• durante o armazenamento	-40 ... +75 °C

### Certificados

Indicadores de referência	
• segundo a DIN EN 61346-2	F
• segundo a IEC 81346-2:2009	F

[Miscellaneous](#)[Miscellaneous](#)

## Outras informações

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5SM3315-6KK>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5SM3315-6KK>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SM3315-6KK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM3315-6KK)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

