

circuit breaker 3VA1 IEC frame 160 breaking capacity class N  
Icu=25kA @ 415V 3-pole, line protection TM240, ATAM, In=63A  
overload protection Ir=44A...63A short-circuit protection Ii=5...10 x In  
nut keeper kit shunt trip (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz



Versão	
Nome da marca do produto	SENTRON
Designação do produto	Disjuntor de potência compacto
Execução do produto	Proteção de instalações
Versão do disparador de sobrecorrente	TM240
Função de protecção do disparador de corrente máxima	LI
Quantidade de pólos	3
Versão do disparador auxiliar	Dispositivo de ativação de tensão (STL)

Dados técnicos gerais	
Tensão de isolamento nominal Ui	800 V
Tensão nominal de operação máx. Ue com AC	690 V
Tensão de serviço / com DC / valor estipulado	500 V
durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típico	15 000
vida útil eléctrica (ciclos de operação) / com AC-1 / com 380/415 V / com 50/60 Hz	8 000
Característica do produto / para condutor neutro / passível de actualização e reequipamento / Protecção contra curto-circuito e sobrecarga	Não

Versão da monitorização do isolamento de terra	Sem
Função do produto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Função de comunicação</li> <li>• Detecção de falhas de fases</li> <li>• outra função de medição</li> </ul>	<p>Não</p> <p>Não</p> <p>Não</p>
Peso líquido	0,9 kg

### Eletricidade

Corrente permanente / valor estipulado / máximo	160 A
Corrente permanente nominal I <sub>u</sub>	63 A
Corrente de funcionamento	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• a 40 °C</li> <li>• a 45 °C</li> <li>• a 50 °C</li> <li>• a 55°C</li> <li>• a 60°C</li> <li>• a 65°C</li> <li>• com 70°C</li> </ul>	<p>63 A</p> <p>63 A</p> <p>63 A</p> <p>60,48 A</p> <p>59,22 A</p> <p>57,96 A</p> <p>56,7 A</p>

### Capacidade de comutação IEC 60947

Classe da capacidade de comutação do disjuntor	N
Capacidade de desactivação da corrente limite de curto-circuito (I <sub>cu</sub> )	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• com 240 V</li> <li>• com 415 V</li> <li>• com 440 V</li> <li>• com 690 V</li> </ul>	<p>36 kA</p> <p>25 kA</p> <p>16 kA</p> <p>7 kA</p>
Capacidade de desactivação da corrente de curto-circuito de serviço (I <sub>cs</sub> )	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• com 240 V</li> <li>• com 415 V</li> <li>• com 440 V</li> <li>• com 690 V</li> </ul>	<p>36 kA</p> <p>25 kA</p> <p>16 kA</p> <p>5 kA</p>
Capacidade de ligação da corrente de curto-circuito (I <sub>cm</sub> )	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• com 240 V</li> <li>• com 415 V</li> <li>• com 440 V</li> <li>• com 690 V</li> </ul>	<p>75,6 kA</p> <p>52,5 kA</p> <p>32 kA</p> <p>10,5 kA</p>

### Os parâmetros ajustáveis

corrente do valor de resposta ajustável / do dispositivo de sobrecarga dependente da corrente / valor inicial	44 A
---	------

corrente do valor de resposta ajustável / do dispositivo de sobrecarga dependente da corrente / valor final	63 A
Classe de activação / do disparador L / em curvas características I2t / valor inicial	1
Classe de activação / do disparador L / em curvas características I2t / valor final	1
Área de ajuste / função sobrecarga L / tempo de retardamento tR / I**2t-curva característica / memory comutável	Não
corrente do valor de resposta ajustável / do dispositivo instantâneo de disparo de curto-circuitos / valor inicial	315 A
corrente do valor de resposta ajustável / do dispositivo instantâneo de disparo de curto-circuitos / valor final	630 A

#### Projeto mecânico

Altura	130 mm
Largura	76,2 mm
Profundidade	70 mm

#### Conexões

Disposição de ligação eléctrica / para circuito principal	Ligação na parte frontal
Execução da ligação eléctrica / para circuito principal	Ligação plana de parafuso
Tipo de secções transversais dos condutores conectáveis / para saída de calhas planas / mínimo	12x0
Tipo de secções transversais dos condutores conectáveis / para saída de calhas planas / máximo	17x6,5

#### Circuito auxiliar

Componente do produto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disparador de subtensão</li> <li>• Dispositivo de disparo de tensão</li> <li>• Disparador de subtensão com contacto antecipado</li> <li>• alarme accionado</li> </ul>	<p>Não</p> <p>Sim</p> <p>Não</p> <p>Não</p>
Número de comutadores / para contactos auxiliares	0

#### Acessórios

Expansão do produto / opcional / Accionamento do motor	Sim
Número de artigo do fabricante <ul style="list-style-type: none"> <li>• dos disparadores auxiliares integrados</li> </ul>	3VA9688-0BL32

#### Condições ambientais

Classe de protecção IP / na parte frontal	IP40
---	------

## Temperatura ambiente

- durante o funcionamento / mínimo -25 °C
- durante o funcionamento / máximo 70 °C
- durante o armazenamento / mínimo -40 °C
- durante o armazenamento / máximo 80 °C

## Certificados

Indicadores de referência / segundo a IEC 81346-2:2009 Q

### General Product Approval

### EMC

### Declaration of Conformity



CCC



VDE

[Miscellaneous](#)



RCM



EG-Konf.

### Test Certificates

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

### Shipping Approval



ABS



BUREAU  
VERITAS



LRS

### Shipping Approval

### other



RMRS

[CCS / China Classification Society](#)

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

## Outras informações

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VA1163-3EF32-0JA0>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VA1163-3EF32-0JA0>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA1163-3EF32-0JA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1163-3EF32-0JA0)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





última alteração:

14-09-2019