


Ficha técnica

3VL1107-2KM30-0AA0

circuit breaker VL150X UL, type CG (cat no. NCX3B070) non-interchangeable frame, with circuit breaker approval acc. to UL 489 high breaking capacity 3-pole, NEMA rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Electronic Trip Unit TM, L1 function TA=40°C In=<70A rated current II=1000A short-circuit protection Ir=70A Electronic Trip Unit for line protection without connection accessories without auxiliary release without auxiliary/alarm switch



Versão

Execução do elemento de accionamento	Alavanca basculante
Execução do accionamento de comutação / Accionamento do motor	Não
Versão do disparador de sobrecorrente	TM

Dados técnicos gerais

Quantidade de pólos	3
---------------------	---

Tamanho do interruptor de potência	3VL1 UL
vida útil eléctrica (ciclos de operação) / típico	10 000
Classe de desempenho para disjuntor de potência	N
durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típico	20 000
Indicadores de referência / segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 / segundo a IEC 750	Q
Frequência de comutação / máximo	120 1/s
Tensão	
Tensão de serviço de medição Ue / máx.	690 V
Tensão de isolamento	
• valor estipulado	800 V
• com AC / valor estipulado	800 V
Resistência à tensão de choque / valor estipulado	8 kV
Tensão de serviço	
• valor estipulado / máximo	690 V
• para circuito principal / com AC / a 50 Hz / segundo UL 489 / máximo	600 V
• para circuito principal / com AC / a 50 Hz / máximo	690 V
• para circuito principal / com AC / a 60 Hz / segundo UL 489 / máximo	600 V
• para circuito principal / com AC / a 60 Hz / máximo	690 V
Classe de proteção	
Classe de protecção IP	IP20
Função de protecção do disparador de corrente máxima	LI
Eletrociadade	
Corrente de funcionamento / a 45 °C / valor estipulado	65,1 A
Corrente permanente / valor estipulado	70 A
Derating de temperatura / para valor estipulado da corrente permanente	50 °C
• segundo UL 489	40 °C
corrente do valor de resposta ajustável	
• do dispositivo de sobrecarga dependente da corrente / valor final	70 A
• do dispositivo instantâneo de disparo de curto- circuitos / valor inicial	1 000 A
• do dispositivo instantâneo de disparo de curto- circuitos / valor final	1 000 A
Círculo principal	

Frequência de funcionamento	
• 1 / valor estipulado	50 Hz
• 2 / valor estipulado	60 Hz
Corrente de funcionamento	
• a 40 °C / valor estipulado	70 A
• a 50 °C / valor estipulado	65,1 A
• a 55°C / valor estipulado	60,2 A
• a 60°C / valor estipulado	60,2 A
Círculo auxiliar	
Número de comutadores / para contactos auxiliares	0
Número de contactos de abertura / para contactos auxiliares	0
Número de contactos de fecho / para contactos auxiliares	0
Adequação	
Aptidão para utilização	protecção do sistema
Os parâmetros ajustáveis	
corrente do valor de resposta ajustável / do dispositivo de sobrecarga dependente da corrente / valor inicial	70 A
Detalhes do produto	
Componente do produto	
• alarme accionado	Não
• Interruptor auxiliar	Não
• Dispositivo de disparo de tensão	Não
• Disparador de subtensão	Não
• Disparador de subtensão com contacto antecipado	Não
Expansão do produto / opcional / Accionamento do motor	Sim
Função do produto	
Função do produto	
• do disparador de sobrecarga térmico	fixo
• Protecção de ligação à terra	Não
• para condutor neutro / Protecção contra curto-circuito e sobrecarga	Não
• Protecção de sobrecarga	Sim
Curto-circuito	
Capacidade de desactivação da corrente de curto-circuito de serviço (Icu)	
• com 240 V / valor estipulado	75 kA

• com 415 V / valor estipulado	70 kA
• com 690 V / valor estipulado	5 kA
Capacidade de desactivação da corrente limite de curto-círcuito (Icu)	
• com 240 V / valor estipulado	100 kA
• com 415 V / valor estipulado	70 kA
• com 480 V / segundo NEMA / valor estipulado	65 kA
• com 600 V / segundo NEMA / valor estipulado	10 kA
• com 690 V / valor estipulado	10 kA

Conexões

Disposição de ligação eléctrica / para circuito principal	na parte frontal
Execução da ligação eléctrica / para circuito principal	sem acessório de ligação

Projeto mecânico

Altura	157,5 mm
Largura	104,5 mm
Profundidade	106,5 mm
Tipo de fixação	montagem fixa
• durante o funcionamento	0 ... 70 °C
• durante o armazenamento	-40 ... +80 °C

Certificados

Qualificação	UL Poder de corte elevado (H), não-intercambiável
Indicadores de referência	<ul style="list-style-type: none"> segundo a DIN EN 61346-2 Q

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Test Certificates	Shipping Approval	other		
Special Test Certificate	Confirmation	Environmental Confirmations	Miscellaneous	Manufacturer Declaration

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3VL1107-2KM30-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3VL1107-2KM30-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL1107-2KM30-0AA0

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>