

Miniature circuit breaker 400 V 15kA, 2-pole, C, 0.3A, D=70 mm



| Versão | |
|--|-----------|
| Nome da marca do produto | SENTRON |
| Designação do produto | Disjuntor |
| Dados técnicos gerais | |
| Quantidade de pólos | 2 |
| Quantidade de pólos / anotação | 2P |
| Classe da característica de disparo | C |
| Interruptor de potência / tipo base | 5SY7 |
| durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típico | 10 000 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Tensão | |
| Tensão de isolamento | |
| <ul style="list-style-type: none"> com operação de fase única / com AC / valor estipulado | 440 V |
| <ul style="list-style-type: none"> com operação multifásica / com AC / valor estipulado | 440 V |
| Tensão de alimentação / com operação de fase única / com AC / valor estipulado | 230 V |

| Tensão de alimentação | |
|--|----------|
| Tipo de tensão | CA |
| Corrente / com AC / valor estipulado | 0,3 A |
| Tensão de alimentação <ul style="list-style-type: none"> • com AC / valor estipulado | 400 V |
| Tensão de serviço <ul style="list-style-type: none"> • com DC / valor estipulado / máximo | 72 V |
| Frequência da tensão de alimentação <ul style="list-style-type: none"> • valor estipulado | 50/60 Hz |

| Classe de protecção | |
|------------------------|------------------------------|
| Classe de protecção IP | IP20, com condutores ligados |

| Capacidade de comutação | |
|---|-------------------------|
| Capacidade de comutação corrente <ul style="list-style-type: none"> • com DC / segundo a IEC 60947-2 / valor estipulado • segundo a EN 60898 / valor estipulado • segundo a IEC 60947-2 / valor estipulado | 15 kA 15 kA 50 kA |
| Classe de limitação de energia | 3 |

| Dissipação | |
|---|------------------------------------|
| Potência de perda [W] / com valor de corrente estipulado / com AC / com estado de funcionamento quente / por pólo | 0,9 W |
| Aptidão para utilização | Construção de máquinas / Indústria |

| Detalhes do produto | |
|--|--------------------------|
| Função do produto / condutor neutro que pode ser ligado | Não |
| Equipamento do produto / Ligação à terra de protecção | Sim |
| Componente do produto <ul style="list-style-type: none"> • Terminal combinado em cima • Terminal combinado em baixo | Sim Sim |
| Característica do produto <ul style="list-style-type: none"> • Características para interruptor principal conforme EN 60204-1 • sem halogéneo • selável • sem silicone | Sim Sim Sim Sim |
| Expansão do produto / montável / Dispositivos adicionais | Sim |

| Curto-circuito | |
|---|--|
| Capacidade de desactivação da corrente de curto-circuito (I _{cn}) | |

- com AC / segundo UL 1077 e CSA C22.2 No.235

5 kA

Conexões

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Secção de condutor conectável <ul style="list-style-type: none"> — unifilar — polifilar • Secção de condutor conectável / de fio fino / com tratamento de terminal de fio | <p>0,75 ... 35 mm²</p> <p>0,75 ... 35 mm²</p> <p>0,75 ... 25 mm²</p> |
| Número AWG / como secção de condutor conectável codificada | 18 ... 4 |
| Binário de aperto [lbf·in] / no caso de ligação com parafuso | 22 ... 31 lbf·in |
| Binário de aperto / no caso de ligação com parafuso | 2,5 ... 3,5 N·m |
| Posição / do cabo de ligação à rede | conforme desejar |

Projeto mecânico

| | |
|---|---------------------------|
| Altura | 90 mm |
| Largura | 36 mm |
| Profundidade | 76 mm |
| Profundidade da montagem | 70 mm |
| Número de unidades modulares de largura | 2 |
| Tipo de fixação | Sistema de fixação rápida |
| Posição de montagem | de forma arbitrária |
| Peso líquido | 313 g |

Condições ambientais

| | |
|---|----------------|
| Temperatura ambiente | -40 ... +70 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> • durante o armazenamento | -40 ... +75 °C |

Certificados

| | |
|--|---|
| Indicadores de referência | |
| <ul style="list-style-type: none"> • segundo a DIN EN 61346-2 | F |
| <ul style="list-style-type: none"> • segundo a IEC 81346-2:2009 | F |

General Product Approval



CCC



IMQ



UR



VDE



RCM

[Miscellaneous](#)

Declaration of
Conformity

Shipping Approval

Railway



EG-Konf.



ABS



BUREAU
VERITAS



LRS



RINA

[Confirmation](#)

Railway

[Vibration and Shock](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5SY7214-7>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5SY7214-7>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY7214-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

