



estrangulador de rede p/ FU; fases: 3; UN1(V):690; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):91 /50; I LN (A):81,9; UK(%):2; LN(MH):0,279; TA/classe isol.: 40 /H; IP00; conexão: conexão plana; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >estrangulador<

Figure similar

### Dados técnicos gerais:

Designação do produto		Netzdrössel f. FU
Número de fases		3
Tipo de tensão		CA
Tensão de serviço Valor estipulado	V	690
Frequência de funcionamento Valor estipulado	Hz	50
Corrente		
• com AC		
— Valor estipulado	A	81,9
— máximo	A	91
Indutividade Valor estipulado	H	0,00028
queda relativa da tensão indutiva com valor estipulado de corrente, tensão e frequência	%	2
Potência de perda [W] do enrolamento	W	125
Potência de perda [W] do núcleo de ferro	W	28

### Dados mecânicos:

Execução da ligação eléctrica para circuito principal		ligação plana
---	--	---------------

Largura	m	0,225
Altura	m	0,21
Profundidade	m	0,147

#### Condições ambientais:

Classe térmica segundo a IEC 60085		H
Temperatura ambiente Valor estipulado	°C	40
Classe de protecção IP		IP00

#### Certificados/ Homologações:

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)

#### Outras informações

**Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (encomendar online)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX Online Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU2452-3UA00-0AA0>

**Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EU2452-3UA00-0AA0>

**Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4EU2452-3UA00-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU2452-3UA00-0AA0&lang=en)

última alteração:

13-09-2019