

switching relay with 1 NO and 1 NC contact, contact for 230V AC
16A control 230V AC



Versão	
Nome da marca do produto	SETRON
Designação do produto	Relé de comutação
Execução do produto	com 1 contacto de abertura e 1 contacto de fecho
Execução da função de comutação	1 NA + 1 NF

Dados técnicos gerais	
Factor da área de trabalho / da tensão de comando_1	0,8
vida útil eléctrica (ciclos de operação)	50 000
Separação de potencial / entre bobina magnética e contacto	Sim
Tensão de comutação / dos contactos / com AC / mínimo	10 V
Corrente de comutação / com AC / por contacto / mínimo	100 mA
Potência de perda [V•A] / da bobina magnética / perante impulso / valor estipulado	3 V•A

Tensão

Tensão de comando / com AC / valor estipulado / máximo	230 V
Resistência à tensão de choque / valor estipulado	4 kV
Tensão de alimentação	400 V

Tensão de alimentação

Tensão de alimentação	400 ... 400 V
Tensão de serviço / com AC / valor estipulado / máximo	400 V
Tipo de tensão / da tensão de alimentação	CA

Classe de protecção

Classe de protecção IP	IP20, com condutores ligados
------------------------	------------------------------

Capacidade de comutação

Capacidade de comutação potência aparente	
<ul style="list-style-type: none"> com carga da lâmpada fluorescente descompensada 	400 V·A
Capacidade de comutação corrente / com cos phi 0,6	16 A
Capacidade de comutação potência activa / com carga de lâmpada incandescente	1 200 W

Dissipação

Potência de perda [W]	
<ul style="list-style-type: none"> com valor de corrente estipulado / com AC / com estado de funcionamento quente / por pólo 	1 W
<ul style="list-style-type: none"> com 16 A / por contacto / valor estipulado 	1 W
<ul style="list-style-type: none"> da bobina magnética / perante impulso / valor estipulado 	2,4 W

Circuito principal

Frequência de funcionamento / valor estipulado	50 Hz
Corrente de funcionamento	
<ul style="list-style-type: none"> valor estipulado 	16 A
<ul style="list-style-type: none"> com cos phi 0,6 ... 1 / valor estipulado 	16 A

Atual de controle

Tipo de tensão	
<ul style="list-style-type: none"> da tensão de comando_1 	c.a.
Tensão de comando	
<ul style="list-style-type: none"> _1 / valor inicial 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> _1 / valor final 	230 V
Frequência de tensão de comando	
<ul style="list-style-type: none"> _1 / valor inicial 	50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> _1 / valor final 	50 Hz
Factor da área de trabalho / da tensão de comando_2	1,1

Função do produto

Função do produto / Operação direta Sim

Entradas Saídas

Versão do relé Parcialmente electrónico

Número

Número de terminais de ligação / com cabeça dos parafusos ranhurada em cruz

1

Número de contactos de abertura

1

Número de contactos de fecho

1

Número de comutadores

0

Conexões

Secção de condutor conectável

- em condutor flexível / com tratamento de terminal de fio

1 ... 6 mm²

- com condutor rígido

1 ... 6 mm²

Projeto mecânico

Largura da abertura / dos contactos

1,2 mm

Profundidade da montagem

90 mm

Número de unidades modulares de largura

1

Tipo de fixação

Calha DIN

Posição de montagem

de forma arbitrária

distância a cumprir / a peças sob tensão

6 mm

Condições ambientais

Temperatura ambiente

-10 ... +40 °C

Certificados

General Product Approval

Declaration of
Conformity

Test Certificates



CCC



VDE

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5TT4205-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5TT4205-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4205-0



