



estrangulador de rede p/ FU; fases: 3; UN1(V):480; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):80 /60; I LN (A):72; UK(%):4; LN(MH):0,352; TA/classe isol.: 40 /H; IP00; conexão: conexão plana; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >estrangulador<

Figure similar

Dados técnicos gerais:		
Designação do produto		Netzdrössel f. FU
Número de fases		3
Tipo de tensão		CA
Tensão de serviço Valor estipulado	V	400, 480
Frequência de funcionamento Valor estipulado	Hz	50 ... 60
Corrente		
• com AC		
— Valor estipulado	A	72
— máximo	A	80
Indutividade Valor estipulado	H	0,00035
queda relativa da tensão indutiva com valor estipulado de corrente, tensão e frequência	%	4
Potência de perda [W] do enrolamento	W	123
Potência de perda [W] do núcleo de ferro	W	37
Dados mecânicos:		
Execução da ligação eléctrica para circuito principal		ligação plana

Largura	m	0,225
Altura	m	0,21
Profundidade	m	0,147

Condições ambientais:

Classe térmica segundo a IEC 60085		H
Temperatura ambiente Valor estipulado	°C	40
Classe de protecção IP		IP00

Certificados/ Homologações:

General Product Approval	other
--------------------------	-------

[Confirmation](#)



Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (encomendar online)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU2452-4UA00-0AA0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EU2452-4UA00-0AA0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU2452-4UA00-0AA0&lang=en

última alteração:

13-09-2019