

SETRON, Fuse switch disconnecter 3NP1, 3-pole, NH3, 630 A, for Rittal busbar system 60 mm, Box terminal, Fuse monitoring: electronic EFM10, Cover level 32/70 mm



Versão	
Nome da marca do produto	SETRON
Designação do produto	Interruptor-seccionador de corte em carga fusível 3NP1
Execução do produto	Nível de cobertura 32/70 mm
Versão do barramento	Espessura das barras colectoras 5 ou 10 mm
Versão da monitorização de segurança	electrónica EFM10
Execução do elemento de accionamento	Punho da tampa
Versão do interruptor de carga / Forma das barras	Não
Execução do accionamento de comutação / Accionamento do motor	Não

Dados técnicos gerais	
Quantidade de pólos	3
Tipo de construção do aparelho	para sistema de barramento Rittal 60mm
Tamanho da presilha de separação	3 e 2
Tamanho do cartucho de fusíveis	NH2, NH3
Corrente permanente / a 35 °C / valor estipulado	630 A
Corrente de passagem / com circuito fechado / máximo permitido	60 kA
Valor de passagem I**2t, máx. / 500 V	5 400 000 A ² ·s

Factor de potência	
<ul style="list-style-type: none"> • com AC-22 B • com AC-23 B • com carga capacitiva 	0,65 0,35 -0,25
Interruptor de potência / tipo base	3NP11
durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típico	1 000
Sistema de fusíveis	fusível NH
Grau de contaminação	2

Tensão

Tensão de isolamento	
<ul style="list-style-type: none"> • valor estipulado • com grau de sujidade 3 / valor estipulado • com grau de sujidade 2 / valor estipulado 	690 V 690 V 1 000 V
Factor de potência / com AC-21 B	0,95
Resistência à tensão de choque / valor estipulado	8 kV
Corrente / com AC / valor estipulado	630 A
Tensão de serviço	
<ul style="list-style-type: none"> • com AC / valor estipulado / mínimo • com AC / valor estipulado / máximo 	230 V 690 V

Classe de proteção

Classe de protecção IP	
<ul style="list-style-type: none"> • com circuito fechado / com diafragma ou cobertura do terminal de cabo • com circuito fechado / sem diafragma ou cobertura do terminal de cabo • na parte frontal • aberto 	IP40 IP30 IP40 IP20

Dissipação

Potência de perda [W]	
<ul style="list-style-type: none"> • com corrente estipulada térmica convencional / sem fusível / por pólo • com corrente estipulada térmica convencional / sem fusível / por aparelho • com valor de corrente estipulado / com AC / com estado de funcionamento quente / por pólo • do fusível / por fusível / máximo 	30 W 90 W 78 W 48 W

Eletricidade

Corrente de funcionamento	
<ul style="list-style-type: none"> • com AC-23 B / com 690 V / valor estipulado • com AC-23 B / com 500 V / valor estipulado • com AC-23 B / com 400 V / valor estipulado 	200 A 500 A 630 A

• com AC-23 B / com 240 V / valor estipulado	630 A
• com AC-22 B / com 690 V / valor estipulado	500 A
• com AC-22 B / com 500 V / valor estipulado	630 A
• com AC-22 B / com 400 V / valor estipulado	630 A
• com AC-22 B / com 240 V / valor estipulado	630 A
• com AC-21 B / com 690 V / valor estipulado	630 A
• com AC-21 B / com 500 V / valor estipulado	630 A
• com AC-21 B / com 400 V / valor estipulado	630 A
• com AC-21 B / com 240 V / valor estipulado	630 A
Corrente permanente	
• valor estipulado	630 A
• a 40 °C / valor estipulado	610 A
• a 45 °C / valor estipulado	575 A
• a 50 °C / valor estipulado	555 A
• a 55°C / valor estipulado	530 A
Corrente de passagem / com ligação rápida / máximo permitido	50 kA
Corrente de corte limitada / I_c / permitido no máximo	
• 400 V	60 000 A
• 500 V	60 000 A
Valor de passagem I**2t, máx. / 400 V	4 340 000 A ² ·s

Circuito principal

Corrente de funcionamento / com carga capacitiva	
• com 400 V / máximo	72 A
• com 500 V / máximo	55 A

Circuito auxiliar

Número de comutadores / para contactos auxiliares	0
Número de contactos de abertura / para contactos auxiliares	0
Número de contactos de fecho / para contactos auxiliares	0

Adequação

Aptidão para utilização	
• Interruptor principal	Não
• Seccionador de corte em carga	Sim
• Interruptor de EMERGÊNCIA	Não
• Interruptor de segurança	Sim
• Interruptor de manutenção/reparação	Sim

Detalhes do produto

Equipamento do produto / Bloqueio	Sim
Componente do produto	

• alarme accionado	Sim
• Monitorização da falhas de fases	Não
• Disparador de subtensão	Não
• Disparador de subtensão com contacto antecipado	Não
Característica do produto / selável	Sim
Expansão do produto	
• Interruptor auxiliar	Sim
• opcional	
— capacidade de travamento	Sim
— Accionamento do motor	Não
— Monitorização da falhas de fases	Sim
— Dispositivo de disparo de tensão	Não
— Monitorização da protecção contra sobretensão	Sim

Função do produto

Função do produto	
• Monitorização de segurança	Sim
• Monitorização da protecção contra sobretensão	Não

Curto-circuito

• Corrente limitada de curto-circuito (I _q) / valor estipulado	50 kA
• Corrente de curto-circuito limitada (I _q) / com AC / com 240 V / com ligação rápida / valor estipulado	50 kA
• Corrente limitada de curto-circuito (I _q) / com AC / com 500 V / com ligação rápida / valor estipulado	50 kA
• Corrente limitada de curto-circuito (I _q) / com AC / com 690 V / com ligação rápida / valor estipulado	50 kA
• Corrente de curto-circuito limitada (I _q) / com circuito fechado / com AC / com 240 V / valor estipulado	100 kA
• Corrente limitada de curto-circuito (I _q) / com circuito fechado / com AC / com 500 V / valor estipulado	100 kA
• Corrente limitada de curto-circuito (I _q) / com circuito fechado / com AC / com 690 V / valor estipulado	100 kA

Conexões

Disposição de ligação eléctrica / para circuito principal	outros
---	--------

Secção de condutor conectável / para contactos principais	
<ul style="list-style-type: none"> • unifilar ou fios múltiplos • de fio fino / com tratamento de terminal de fio • polifilar 	50 ... 300 mm ² 120 ... 240 mm ² 50 ... 300 mm ²
Binário de aperto / no caso de ligação com parafuso	25 ... 25 N·m
Tipo de sistema de ligação	Terminal com moldura
Execução da ligação eléctrica / para circuito principal	borne da estrutura

Projeto mecânico

Altura	306 mm
Largura	249,4 mm
Largura	
<ul style="list-style-type: none"> • da barra colectora de corrente 	12 ... 30 mm
Profundidade	192,7 mm
Tipo de fixação	Barra coletora
Tipo de fixação	
<ul style="list-style-type: none"> • Montagem no chão • Montagem frontal • Montagem frontal com fixação de 4 furos • Montagem frontal com fixação central • Montagem de calha 	Não Não Não Não Sim
Posição de montagem	horizontal/vertical
Distância média entre calhas	60 mm
Peso líquido	6,98 kg
<ul style="list-style-type: none"> • durante o funcionamento • durante o armazenamento 	-25 ... +55 °C -50 ... +80 °C

Certificados

Indicadores de referência	
<ul style="list-style-type: none"> • segundo a DIN EN 61346-2 • segundo a IEC 81346-2:2009 	Q Q

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------



CCC



VDE

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NP1163-1JC22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NP1163-1JC22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1163-1JC22

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>







