

RCBO compact 1P+N 6 kA type A 30 mA C2



Versão	
Nome da marca do produto	SENTRON
Designação do produto	Disjuntor diferencial/disjuntor:
Execução do produto	sem atraso
Dados técnicos gerais	
Quantidade de pólos	2
Quantidade de pólos / anotação	1P+N
Quantidade de pólos / com protecção	1
Classe da característica de disparo	C
Interruptor de potência / tipo base	5SV1
Categoria de sobretensão	III
Tensão	
Resistência à corrente de choque / com (8/20) μ s	1 kA
Tensão de alimentação	
Tipo de tensão	CA
Corrente / com AC / valor estipulado	2 A
Tensão de alimentação	195 V
<ul style="list-style-type: none"> para dispositivo de teste / mínimo 	195 V

Frequência da tensão de alimentação / valor estipulado	50 Hz
Classe de protecção	
Classe de protecção IP	IP20, em montagem em quadros eléctricos, com condutores ligados
Capacidade de comutação	
Capacidade de desactivação da corrente de curto-circuito (I _{cn}) / segundo a EN 61009-1 / valor estipulado	6 kA
Capacidade de comutação corrente	
• segundo a EN 60898 / valor estipulado	6 kA
• segundo a IEC 60947-2 / valor estipulado	10 kA
Capacidade nominal de comutação residual (I _{Δm}) / segundo IEC 61009-1	4,5 kA
Classe de limitação de energia	3
Dissipação	
Potência de perda [W] / com valor de corrente estipulado / com AC / com estado de funcionamento quente / por pólo	0,65 W
Eletricidade	
Corrente diferencial de disparo / valor estipulado	30 mA
• Corrente nominal I _n / IEC, DIN/VDE / com 30 Cel	2 A
• Corrente atribuída I _n / IEC, DIN/VDE / em 40 Cel	1,9 A
• Corrente nominal I _n / IEC, DIN/VDE / com 45 Cel	1,86 A
• Corrente atribuída I _n / IEC, DIN/VDE / em 50 Cel	1,8 A
• Corrente nominal I _n / IEC, DIN/VDE / com 55 Cel	1,76 A
• Corrente atribuída I _n / IEC, DIN/VDE / em 60 Cel	1,7 A
• Corrente nominal I _n / IEC, DIN/VDE / com 65 Cel	1,66 A
• Corrente atribuída I _n / IEC, DIN/VDE / em 70 Cel	1,6 A
Tipo de corrente de fuga	A
Detalhes do produto	
Função do produto / condutor neutro que pode ser ligado	Sim
Equipamento do produto / Ligação à terra de protecção	Sim

Característica do produto	
• sem halogéneo	Sim
• sem silicone	Sim

Conexões

• Secção de condutor conectável	
— unifilar	0,75 ... 16 mm ²
— polifilar	0,75 ... 16 mm ²
• Secção de condutor conectável / de fio fino / com tratamento de terminal de fio	0,75 ... 10 mm ²
Binário de aperto / no caso de ligação com parafuso	1,2 ... 2 N·m
Posição / do cabo de ligação à rede	selectivamente em cima ou em baixo

Projeto mecânico

Altura	90 mm
Largura	18 mm
Profundidade	77 mm
Profundidade da montagem	70 mm
Número de unidades modulares de largura	1
Posição de montagem	de forma arbitrária
Peso líquido	117 g

Condições ambientais

Influência da temperatura ambiente	máx. 95% humidade
Temperatura ambiente	-25 ... +45 °C
• durante o armazenamento	-40 ... +75 °C

Certificados

Indicadores de referência	
• segundo a DIN EN 61346-2	F
• segundo a IEC 81346-2:2009	F

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
----------------------------------	--------------------------	--------------



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5SV1316-7KK02>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5SV1316-7KK02>





