

Residual current operated circuit breaker, 4-pole, Type B, short-time delayed, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V



Versão	
Nome da marca do produto	SETRON
Designação do produto	Disjuntor diferencial
Execução do produto	com pequeno retardo
Dados técnicos gerais	
Quantidade de pólos	4
Tamanho para aparelhos de montagem da instalação / segundo a DIN 43880	1
Ligação à terra de protecção contra choque eléctrico	com protecção da mão
Resistência da corrente a curto-circuitos	10 kA
Interruptor de potência / tipo base	5SV3
durabilidade mecânica (ciclos de operação) / típico	10 000
Função de comutação / com pequeno atraso	Sim
Categoria de sobretensão	III
Tensão de alimentação	
Corrente / com AC / valor estipulado	40 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tensão de alimentação / com AC / valor estipulado</li> </ul>	400 V

• Tensão de alimentação / para dispositivo de teste / mínimo	195 V
• valor estipulado	50 Hz

### Classe de proteção

Classe de protecção IP	IP20, com montagem em quadros elétricos, com condutores ligados
------------------------	---

### Capacidade de comutação

Capacidade de comutação corrente / segundo a IEC 61008-1 / valor estipulado	0,8 kA
---	--------

### Dissipação

Potência de perda [W] / com valor de corrente estipulado / com AC / com estado de funcionamento quente / por pólo	2,5 W
---	-------

### Eletricidade

Corrente diferencial de disparo / valor estipulado	30 mA
--	-------

• Corrente atribuída $I_n$ / IEC, DIN/VDE / em 40 Cel	40 A
• Corrente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / com 45 Cel	40 A
• Corrente atribuída $I_n$ / IEC, DIN/VDE / em 50 Cel	40 A
• Corrente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / com 55 Cel	40 A
• Corrente atribuída $I_n$ / IEC, DIN/VDE / em 60 Cel	37,2 A
• Corrente nominal $I_n$ / IEC, DIN/VDE / com 65 Cel	27,2 A
• Corrente atribuída $I_n$ / IEC, DIN/VDE / em 70 Cel	8,4 A

Tipo de corrente de fuga	B
Valor de $I_2t$ / permitido	41 000 A <sup>2</sup> ·s
Resistência à corrente de choque / valor estipulado	3 kA
Frequência de funcionamento	50/60Hz

### Detalhes do produto

Característica do produto / sem silicone	Sim
Expansão do produto / montável / Dispositivos adicionais	Sim

### Conexões

Secção de condutor conectável	
• unifilar	0,75 ... 35 mm <sup>2</sup>
• polifilar	0,75 ... 35 mm <sup>2</sup>
Binário de aperto / no caso de ligação com parafuso	2,5 ... 3 N·m

## Projeto mecânico

Altura	90 mm
Largura	72 mm
Profundidade	77 mm
Profundidade da montagem	70 mm
Número de unidades modulares de largura	4
Tipo de fixação	Calha DIN (REG)
Posição de montagem	de forma arbitrária
Peso líquido	544 g

## Condições ambientais

Temperatura ambiente	-25 ... +45 °C
• durante o armazenamento	-40 ... +75 °C

## Certificados

Indicadores de referência	
• segundo a DIN EN 61346-2	F
• segundo a IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	other	Railway
--------------------------	---------------------------	-------	---------



VDE

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Vibration and Shock](#)

## Railway

[Confirmation](#)

## Outras informações

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5SV3344-4>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5SV3344-4>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SV3344-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV3344-4)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



