

RSM-серия
RSM 4RS 24VDC LP GEM..-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображение изделия

Основания реле (RSM) с общим плюсом и минусом для подключения к ПЛК или контроллерам другого типа. Интерфейсы собраны из групп, состоящих из 4, 8 или 16 реле RCL (12,7 мм) или RSS (6,1 мм). Подключение к контроллеру может быть выполнено с помощью вставных разъемов или прямых кабелей с разъемами по стандарту IEC 60603-13. Широкий ряд опций:

- 1 или 2 перекл. контакта с реле 16/8/6 A
- Значения напряжения от 5 до 230 В
- Винтовое, пружинное соединение или соединение PUSH IN

Совместимость с твердотельными реле Weidmüller. Весь ассортимент реле обеспечивает гальваническую развязку между входом/выходом, а также между соседними контактами в реле. Это позволяет безопасно адаптировать различные значения напряжения в контроллерах и напряжения, требуемого различными полевыми элементами.

Общие данные заказа

Тип	RSM 4RS 24VDC LP GEM.-
Номер для заказа	1113361001
Исполнение	RSM-серия, Релейный модуль, Количество контактов: 4 Переключающий контакт AgNi 90/10, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 6 A, Винтовое соединение
GTIN (EAN)	4032248036288
Норма упаковки (VPE)	1 Шт.

RSM-серия
RSM 4RS 24VDC LP GEM..-

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	75 мм	Ширина (в дюймах)	2,953 inch
Высота	87 мм	Высота (в дюймах)	3,425 inch
Глубина	76 мм	Глубина (дюймов)	2,992 inch
Масса нетто	155,02 g		

Температуры

Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата	Рабочая температура, макс.	
Рабочая температура, мин.	-25 °C		50 °C
Температура хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	60 °C
Температура хранения	-40 °C...60 °C	Рабочая температура	-25 °C...50 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Расчетные данные, вход

Мощность удержания	0,75 Вт
--------------------	---------

Расчетные данные

Срок службы	30 X 10 ⁶ коммутаций	Задержка включения	< 8 мс
Задержка выключения	< 7 мс		

Классификация

ETIM 4.0	EC001437	ETIM 5.0	EC001437
ETIM 6.0	EC001437	ETIM30	EC001437
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-01
eClass 6.2	27-37-16-01	eClass 7.1	27-37-16-01
eClass 8.1	27-37-16-01	eClass 9.0	27-37-16-01
eClass 9.1	27-37-16-01		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN , WSCAD
--------------------	---