

**Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge)  
КТВ МН 765020 S4E2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Abbildung ähnlich

**Корпуса из нержавеющей стали для использования во взрывоопасных зонах**

Корпуса семейства Klippon® TB обеспечивают превосходные рабочие характеристики, даже в самых тяжелых промышленных условиях. Кроме того, они соответствуют более жестким требованиям потенциально взрывоопасных атмосфер, встречающихся, в особенности, в перерабатывающей и энергетической промышленности. Корпуса новой серии Klippon® TB MH предлагают дальнейшие усовершенствования продуктовой линейки, уже успевшей занять лидирующее положение на рынке. Корпуса серии Klippon® TB MH обладают следующими преимуществами:

- Предлагаются в 12 размерах и с 3 стандартными значениями глубины
- Оснащены панелями муфт кабельного ввода (до 4 шт.)
- Уплотнение имеет защиту от сжатия
- Полностью съемное ушко для навесного замка
- Фиксация крышки за пределами герметичной зоны
- Улучшенные температурные характеристики
- Класс защиты IP66/IP67
- Полностью съемная крышка без использования инструмента
- Штырь заземления в крышке и основании корпуса
- Приваренная монтажная опора
- Международные сертификаты

**Общие данные заказа**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Тип                  | КТВ МН 765020 S4E2   |
| Номер для заказа     | <a href="#">1195470000</a>   |
| Исполнение           | Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 762 мм, Ширина: 508 мм, Глубина: 200 мм, Фланцевые пластины: снизу, сверху, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный |
| GTIN (EAN)           | 4032248978106  |
| Норма упаковки (VPE) | 1 Шт.  |

Дата создания 7 августа 2019 г. 21:33:32 CEST

**Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge)  
КТВ MH 765020 S4E2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|                         |          |                         |            |
|-------------------------|----------|-------------------------|------------|
| Ширина                  | 508 мм   | Ширина (в дюймах)       | 20 inch    |
| Высота                  | 762 мм   | Высота (в дюймах)       | 30 inch    |
| Глубина                 | 200 мм   | Глубина (дюймов)        | 7,874 inch |
| Размеры крепежа, ширина | 534 мм   | Размеры крепежа, высота | 508 мм     |
| Масса нетто             | 19 800 g |                         |            |

**Заземление корпуса**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Масса, корпус, внутр. | Приваренная шпилька заземления М6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке. |
|-----------------------|---|

**Кабельные вводы, левосторонние**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 96 | M16 | 64 |
| M20 | 40 | M25 | 34 |
| M32 | 18 | M40 | 14 |
| M50 | 6  | M63 | 6  |
| M75 | 4  |     |    |

**Кабельный ввод справа**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 96 | M16 | 64 |
| M20 | 40 | M25 | 34 |
| M32 | 18 | M40 | 14 |
| M50 | 6  | M63 | 6  |
| M75 | 4  |     |    |

**Монтаж вертикальный**

|                             |       |                 |      |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 3x67  | WDU 16 / ZDU 16 | 2x56 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x132 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x42 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 4x111 | WDU 6 / ZDU 6   | 3x83 |

**Монтаж горизонтальный**

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 5x42 | WDU 16 / ZDU 16 | 4x35 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 7x82 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x26 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 6x69 | WDU 6 / ZDU 6   | 5x52 |

**Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge)  
КТВ MH 765020 S4E2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Технические данные****Номер сертификата корпуса**

|   |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Номер сертификата корпуса в сборе (ATEX)    | IBExU14ATEX1050      | Номер сертификата пустого корпуса (ATEX)    | IBExU14ATEX1028 U    |
| Номер сертификата корпуса в сборе (IECEX)   | IECEXIBE14.0013      | Номер сертификата пустого корпуса (IECEX)   | IECEX IBE 14.0004U   |
| Номер сертификата, корпус в сборе (EAC)     | RU C-DE.ГБ08.В.01328 | Номер сертификата, пустой корпус (EAC)      | RU C-DE.ГБ08.В.00472 |
| Номер сертификата корпуса в сборе (INMETRO) | IEx 17.0021          | Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO) | IEx 17.0020U         |
| Номер сертификата корпуса в сборе (AEx)     | E223792              | Номер сертификата пустого корпуса (NEPSI)   | GYJ14.1308U          |
| Номер сертификата корпуса в сборе (NEPSI)   | GYJ14.1309           | Номер сертификата, корпус в сборе (KOSHA)   | 16-AV4BO-0245X       |
| Сертификат № (MARITREG)                     | 15.40073.250         | Сертификат № (cULus)                        | E243298              |
| Номер сертификата (CCOE)                    | CCOEP267536/1        |   |                      |

**Общие данные**

|                                  |  |                                      |   |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Габаритные размеры               | 784 x 559 x 215  | Макс нагрузка                        | 155 кг  |
| Момент затяжки для винтов крышки | 2,5 Nm   | Нормы                                | DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
| Отверстие для доступа, высота    | 709 мм   | Отверстие для доступа, ширина        | 449 мм  |
| Позиция с заземлением            | Страница С   | Применение                           | Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленности, Химическое производство, Снаружи, Внутри                          |
| Размер под ключ 1                | 10 мм  | Толщина материала                    | 1,5 мм  |
| Толщина материала - крышка       | 1,5 мм   | Толщина материала - розеточная часть | 3 мм  |
| Угловая крыка                    | 130°   | Указание по установке                | Клеммная рейка / монтажная плата  |
| Фланцевые пластины               | снизу, сверху  | Материал                             | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)  |
| Уплотняющий материал             | Силикон  | Поверхность                          | электрополировка  |
| Рабочая температура, мин.        | -60 °C   | Рабочая температура, макс.           | 135 °C  |
| Ударопрочность                   | 7 J ATEX-Версия, 10 Дж стандартное исполнение  | Вид защиты                           | IP66, IP67  |
| Примечание: степень защиты       | В случае использования при температурах выше 105 °C защита ограничена классом IP 66. | Крепление корпуса                    | 4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры)  |
| Прикрепление крышки              | 4 шарнирных механизма и шестигранный болт с резьбой M6 и размером под ключ SW10      | Монтажное крепление                  | 4,6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6  |

**Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge)  
КТВ MH 765020 S4E2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Резьбовое соединение сверху / внизу**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 70 | M16 | 48 |
| M20 | 32 | M25 | 26 |
| M32 | 14 | M40 | 12 |
| M50 | 5  | M63 | 4  |
| M75 | 3  |     |    |

**Классификация**


|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC002503    | eClass 6.2 | 27-14-91-07 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-07 | eClass 8.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 9.0 | 27-18-05-02 | eClass 9.1 | 27-18-05-02 |

**Информация о продукции**

Сведения об изделии Минимальное количество заказа (5 штук)\*\*A customised test is required to guarantee application compliance

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

**Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge)  
КТВ МН 765020 S4E2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Технические данные**
**Загрузки**

|  |  |
|--|--|
| Брошюра / каталог                                | <a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a><br><a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a><br><a href="#">MB PROCESS EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a><br><a href="#">FL WIND 2012 EN</a><br><a href="#">FL APPL PROCESS EN</a><br><a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a><br><a href="#">FL RAILWAY 2014 EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a> |
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS01</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS01</a>  |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN DE</a><br><a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>  |
| Тендерные спецификации                           | <a href="#">Klippon TB MH 765020 S4E2 1195470000 DE</a><br><a href="#">Klippon TB MH 765020 S4E2 1195470000 EN</a><br><a href="#">Klippon TB MH 765020 S4E2 1195470000 NL</a>  |
| Технические данные                               | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>   |
| Технические данные                               | <a href="#">STEP</a>   |

**Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge)  
КТВ МН 765020 S4E2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Изображения**

**Габаритный чертеж**

