

OMNIMATE Housing — серия CH20M CH20M22 S PPSC BL 2013

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Превосходная эффективность, гибкость и дизайн — "стандартная конструкция универсального применения"

При выборе конструкции корпуса гибкость является ключевым фактором. Другие важные критерии — масштабируемость, соответствие конструкции требованиям заказчика, инновационная функциональность и экономическая эффективность. Вам требуется решение, предлагающее максимальную производительность при минимальных накладных расходах.

Корпус для модульной электроники CH20M22 имеет стандартный формат и различные значения ширины. Он предлагает оптимальную ширину для большинства типовых электронных систем.

Вся система характеризуется отличным качеством: превосходная масштабируемость и гибкость, высокий уровень безопасности, инновационная прикладная функциональность и разнообразие практических деталей.

- **Более быстрый монтаж** благодаря таким функциям, как "готовность провода" и универсальная головка винта, подходящая для различных инструментов

- **Удобные для пользователя операции:** благодаря четкой постоянной маркировке и возможностям дополнительной маркировки, встроенному разъединителю или прозрачной крышке

- **Максимальная помехоустойчивость** благодаря совместимой с электростатическими разрядами конструкции, отличающейся примыкающими стенками модуля с глубоким перекрытием, изготовленными из высококачественного пластика

- **Высокая эксплуатационная надежность** благодаря уникальной системе кодирования Auto-Set и двухсторонней защите от прикосновения на штырьковом соединителе и гнездовых блоках CH20M — компактное название для наиболее гибкой системы из предлагаемых на рынке. Оно означает не только "Component Housing IP20 Modular" ("Модульный корпус для компонентов IP20"). CH20M также значит эффективность и инновации в конструкции, производстве и использовании.

Общие данные заказа

Тип	CH20M22 S PPSC BL 2013
Номер для заказа	2418660000
Исполнение	Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH20M синий, Боковой элемент, Ширина: 22.5 mm
GTIN (EAN)	4032248898923
Норма упаковки (VPE)	10 Шт.

OMNIMATE Housing — серия CH20M
CH20M22 S PPSC BL 2013

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные
Размеры и массы

Длина	105,5 мм
Ширина	22,5 мм
Высота	22,83 мм
Масса нетто	8,8 г

Длина (в дюймах)	4,154 inch
Ширина (в дюймах)	0,886 inch
Высота (в дюймах)	0,899 inch

Данные о материалах

Изоляционный материал	PA 66 GF 30
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 5012
CTI	>= 550
Температура хранения, мин.	-40 °C
относительная влажность при хранении, макс.	80 %
Рабочая температура, макс.	120 °C
Температурный диапазон монтажа, макс.	85 °C

Цветовой код	синий
Группа изоляционного материала	II
Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Температура хранения, макс.	85 °C
Рабочая температура, мин.	-40 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C

Классификация

ETIM 5.0	EC001031
eClass 6.2	27-18-09-90
eClass 8.1	27-18-27-02
eClass 9.1	27-18-27-90

ETIM 6.0	EC001031
eClass 7.1	27-18-27-02
eClass 9.0	27-18-27-90

Параметры системы

Исполнение	Боковой элемент
Количество уровней соединения	2
Контакт на монтажной шине	Нет

Количество соединений	8
Количество клемм LP на модуль	1
Способность к заливке	Нет

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Количество соединений	8
Количество клемм LP на модуль	1
Способность к заливке	Нет

Загрузки

Технические данные	STEP
--------------------	----------------------

**OMNIMATE Housing — серия CH20M
CH20M22 S PPSC BL 2013**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения